



Magazin Vidalama Makinesi ASSYmat

ASSYmat 50 HS 16 ile

3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm vidalar için.

Art.-Nr. 0702 160 1

ASSYmat 80 HS 16 ile

4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm vidalar için.






Art.-Nr. 0702 160 2

HOLZ HER sistemi kemerli vidalar için 750 Watt gücünde yüksek performanslı vidalama makinesi. Aksesuarları ile birlikte dayanıklı metal çantasında.

- Ölçülere göre 166 veya 125 vidalı kemerler sayesinde zamandan tasarruf.
- Uzatmalı olarak zemin vidalamaları için de kullanılabilir.
- Kalite made in Germany.



Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	ASSYmat 50	ASSYmat 80	Amb./Ad.
Tahrik motoru HS16	0708 160 0	1	1	1
Küçük parça gözlü metal çantası	0955 702 160	1	–	
Küçük parça gözlü metal çantası	0955 702 161	–	1	
ASSYmat 50	0702 164 1	1	–	
ASSYmat 80	0702 164 2	–	1	
M5 bits için alet ucu	0702 164 915	1	–	
M6 bits için alet ucu	0702 164 916	–	1	
İç altı köşe anahtar SW4	0715 31 39	1	1	
İç altı köşe anahtar SW5	0715 31 41	1	–	
Bits değişimi için anahtar	0702 164 930	1	1	
Bits M5 AW 20,  Uzunluk 45 mm	0614 542 0	1	–	5
Bits M5 PZ 2,  Uzunluk 45 mm	0614 176 677	1	–	
Bits M6 AW 20,  Uzunluk 45 mm	0614 622 0	–	1	
Bits M6 AW 25,  Uzunluk 45 mm	0614 622 5	–	1	
Bits M6 PZ 2,  Uzunluk 45 mm	0614 176 687	–	1	