

HOLZ HER sistemi için ASSYmat magazin vidalama uçları

ASSYmat 50

Vida uygulamaları için
3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm.

Art.-Nr. 0702 164 1



ASSYmat 80

Vida uygulamaları için
4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm.

Art.-Nr. 0702 164 2

Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	ASSYmat 50	Amb./Ad.
ASSYmat 50 (-S)	-	1	1
Alet ucu M5	0702 164 915		
Bits M5 PZ 2, Uzunluk 45 mm	0614 176 677		5
Bits M5 AW 20, Uzunluk 45 mm	0614 542 0		
İç altı köşe anahtar SW4	0715 31 39		1
İç altı köşe anahtar SW5	0715 31 40		
Bits değişimi için anahtar	0702 164 930		

Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.
ASSYmat 80	-
Alet ucu M6	-
Bits M6 PZ 2, Uzunluk 45 mm	-
Bits M6 AW 20, Uzunluk 45 mm	-
Bits M6 AW 25, Uzunluk 45 mm	-
İç altı köşe anahtar SW4	-
Bits değişimi için anahtar	-

Makine

Üni tutucu

Adaptör

Vidalama uzatması



HS 16, Art.-Nr. 0708 160 X
çeşitli HOLZ HER vidalama makine-
neleri
çeşitli Bosch vidalama makineleri
çeşitli BTI vidalama makineleri



0702 164 999
l = 65 cm

Dikkat!
Makinelerin maks. vida
çapına dikkat ediniz!

