



Dairesel testere sevkiyat kapsamına dahil değildir.

Metal Daire Testere Makinesi

MKS 2200 Inox

Art.-Nr. 0702 195 0

Metal daire testere makinesi ile çelik, plastik, alüminyum, bakır, döküm, SML ve paslanmaz çelik kesebilirsiniz. Soğutma gerektirmeyen çevre dostu sistem. Taşıma kulbu sayesinde her yerde kolay kullanılabilir.

- Yüksek güvenlik standardı:
 - İstenmeden devreye girmeyi önleyen güvenlik şalteri.
 - Çalışmadığında güvenlik kilidi devrede.
 - Talaş koruması için güvenli pleksiğlas kalkanı.
 - İstenmeden aşağıya bastırmayı ve daire testere koruma kapağının çıkarılmasını önleyen kilitli güvenlik.
- Hızlı mengene kolu ile işlenecek olan parça sabitlenebilir.
- 15° kademeli olarak 45°'ye kadar kesimler mümkün.
- Soğutmasız kesme olmasına rağmen çok az kıvılcım çıkarır.
- Döküm, çelik, alüminyum, SML, su ve gaz boruları, plastik kaplı borular ve hatta paslanmaz çelik için.
- Mobil kullanım için taşıma kulbu, örn. şantiyelerde.
- Talaş yakalama haznesi ile, talaşların yakl. %80'ini tutar.

Kullanılabilir testere bıçakları (hemen sipariş verin)

Tanım	Uygulama malzemesi	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Dairesel test. Z 90	İnce çelik/paslanmaz çelik ve 2,5 mm'ye kadar diğer malz.	0604 135 590	1
Dairesel test. Z 72	Kalın çelik/paslanmaz çelik ve 2 ile 5 mm kadar diğer malz.	0604 135 572	
Dairesel test. Z 60	Kalın çelik/paslanmaz çelik ve 4 ile 6 mm kadar diğer malz.	0604 135 561	
Dairesel test. Z 60	Döküm ve SML, 5,3 mm'ye kadar	0604 135 560	

Bilgi: Dairesel testerenin dayanım süresi, kesilecek alanın enine kesimine bağlıdır.

Sipariş edilebilir aksesuar

Tanım	Art.-Nr.
Kömürlü fırça seti	0708 195 015
Koruyucu gözlük	0899 1...
Kulak koruması	0899 300 230
Kulak tıpası	0899 300 10.
Çalışma önlüğü	0984 31.
Örgü eldiven, 1 çift	0899 400 0..



Bağlama tertibatı

- Herhangi başka bir malzeme gerekmez U ve C profillerinin uygun şekilde sabitlenmesi için

Art.-Nr. 0702 195 002

Çalışma sehpası

- Ergonomik bir çalışma yüksekliğinde çalışmak için.

Art.-Nr. 0702 195 001

Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Metal daire test.mak.MKS 2200 Inox	0702 195 X	1
Açı plakası	0708 195 132	
İç altı köşe anahtar SW 8 mm	0715 31 43	

Teknik bilgiler

Gerilim	230 V / 50 Hz
Koruma sınıfı	⊕ / I
Güç girişi	2200 Watt
Dairesel testere Ø	355 mm
Dairesel testere uç girişi	25,4 mm
Rölanti devir sayısı	1300 dak. ⁻¹
Testere çevresi rölanti hızı	1450 m/dak.
Açılı kesim	0°, 15°, 30°, 45°
Taban alanı	470 x 290 mm
Ağırlık yakl.	24,4 kg
Ses gücü seviyesi	113 dB
Kol titreşimi	1,19 m/s ²

Çalışma parçalarının maksimum ölçümleri

maks. Ø mm maks. a x b mm	90° Çelik ve diğer malzemeler	90° Paslanmaz çelik	45° Çelik ve diğer malzemeler	45° Paslanmaz çelik
d	140	125	102	90
a b	120x120 105x155	108x108 95x140	85x85 75x100	76x76 67x90