

## ELEKTRİKLİ MUM ERİTME TABANCASI HKP 220



Özel yüksek performanslı mum eritme tabancası özellikle montaj, onarım, sabitleme ve dekorasyon işleri için uygundur.

### HKP 220

Çantalı

Art.-Nr. 0702 623 1

### Ayarlanabilir çalışma sıcaklığı

Erime noktası ve işlem sıcaklığı yapıştırıcıdan yapıştırıcıya değişebilir. HKP 220, ısıtma sıcaklığını yapıştırıcıya göre ayarlamaya ve ayarlamaya olanak tanıyor.

### Kesin dozajlama

Sınırlandırılabilen tetik mekanizması sayesinde her uygulamada aynı miktarda yapıştırıcı sürülmesi sağlanır.

### Yormayan çalışma

Uzun tetik yapısı ergonomik olarak mükemmel bir kullanım sağlar. Yukarıda tarif edilen sınırlandırma sistemi, aynı zamanda tetiğin kullanıcının eline uygun şekilde ayarlanmasına da imkan tanır.

Teslimat kapsamı		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Mum eritme tabancası HKP 220	<b>0702 623 X</b>	1
Yuvarlak / nozul	<b>0708 623 008</b>	1
Mum eritme, standart - transparan -	<b>0890 100 052</b>	10
Boş çanta	<b>0955 702 623</b>	1

Teknik veriler					
İşletim gerilimi	Çekilen güç	İşlem sıcaklığı	Eritme kapasitesi	Ağırlık	Boyut
220-240 V/ 50 Hz	220 Watt	140-220 °C	0,7-1,2 kg/h	0,6 kg	290 mm x 230 mm

Uygun eritme yapıştırıcı mum çubukları					
Tanım	Eritme yapıştırıcı mum, çok güçlü, Ø 11,5 mm	Eritme yapıştırıcı mum, güçlü, Ø 11,5 mm	Eritme yapıştırıcı mum, universal, Ø 11,5 mm	Eritme yapıştırıcı mum, standart, Ø 11,5 mm	
Renk	Açık kahverengi - şeffaf	Sarı	Siyah	Şeffaf	
Uzunluk	195 mm	195 mm	180 mm	195 mm	
İçerik Amb./Ad.	yaklaşık 10	yaklaşık 26	yaklaşık 29	yaklaşık 26	yaklaşık 280
İçerik Amb./gr	180	500	500	500	5.000
Art.-Nr.	<b>0890 100 050</b>	<b>0890 100 057</b>	<b>0890 100 058</b>	<b>0890 100 052</b>	<b>0890 100 054</b>

Özellikler					
Sertlik	++	++	++	+	
Yapıştırma gücü	++	++	+++	+	
Çıkarılabilirlik	+	+	++	+	

+++ = çok iyi ++ = iyi + = orta