

AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA MAKİNESİ ASS 18-A EC COMBI



Benzersiz kombine uç girişi sayesinde çok yönlü kullanılabilen, üç kademeli güç ayarlı, bakımı kolay, kömürsüz motor teknolojisi ile darbeli vidalama makinesi.

Kombine mandren girişi

Tek bir makine ile hem 1/2" dört köşe, hem de 1/4" altı köşe lokma kullanım imkanı.

Verimli, bakımı kolay, kömürsüz motor teknolojisi

Şarj başına daha uzun çalışma süresi ve uzun kullanım ömrü

3 kademeli güç ayarı

Farklı uygulamalar ve malzemeler için 3 kademeli devir ve darbe sayısı

Çalışma alanı aydınlatması

3'lü LED aydınlatma sayesinde

Konforlu tutma sapı tasarımı

Güvenli ve sağlam bir tutuş için yumuşak bileşenli ergonomik ve ince tutma kolu

5.0 Ah Li-Ion akü

Lityum-İyon teknolojisi sayesinde hafif ancak yüksek performanslı ve uzun ömürlü akü

Art.-Nr.	5700 510 01	5700 510 2
Amb./Ad.	1	1
Nominal gerilim	18 V/DC	18 V/DC
Min./Maks. Rölanti devir sayısı	0-2800 U/min(rpm)	0-2800 U/min(rpm)
Min./Maks. Darbe sayısı	0-3200 U/min(rpm)	0-3200 U/min(rpm)
Maks. Sıkma torku (ağır vidalama durumu)	185 Nm	185 Nm
Vida çapı	M6 - M16	M6 - M16
Takım bağlantısı	1/2" dört köşe ve 1/4" altı köşe lokma	1/2" dört köşe ve 1/4" altı köşe lokma
Akülü ağırlık	1,8 kg	1,8 kg
Teslimat kapsamı	Aküsüz, diğer aksesuarları olmadan	2 x 5 Ah Akü; aksesuarları ile birlikte

Teslimat kapsamı Art.-Nr.	Tanım	Art.-Nr.	Anzahl
5700 510 01	Çanta içi yerleştirme parçası ASS 18-A EC Combi	0955 030 510	1
	Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	5581 011 000	1
5700 510 2	AL 30-CV-LI Şarj Cihazı	0700 816	1
	LI-CV-18 V 5 Ah Akü	0700 916 535	2
	Çanta içi yerleştirme parçası ASS 18-A EC Combi	0955 030 510	1
	Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	5581 011 000	1

Uygulama alanları

M6 - M16 vidalar ile çalışmak için, ayrıca ahşap/sunta vidaları, somun sıkma işlemleri ve ankraj vidalarının montajı