

HAVALI DAİRESEL ZİMPARA MAKİNESİ

Hafif, kullanışlı ve iyi dengelenmiş eksantrik zımpara. Karton kutu içinde teslim edilir.

DTS 152C
Art.-Nr. 0703 752 1



Özellikler:

- **Rölanti devir sayısı 12'000 min⁻¹**
En iyi sonuç için
- **Hafif, dayanıklı, ısı yalıtımlı kompozit**
- **Gövde** - Titreşim önleyici ve soğuk ellere karşı koruyucu
- **Devir ayarı** - Zımparalama işlemi için optimum adaptasyon
- **İyi dengeli** - Yorulmadan çalışma için

Teslimat

- 1 DTS 152C
- 1 Zımpara tabanı Ø 150 mm, 6 delikli
- 1 Açık ağız anahtar

Teknik bilgiler		
Rölanti devir sayısı	min ⁻¹	12'000
Hava tüketimi Ø	l/min.	113
İşletim basıncı	bar	6,2 (90)
Ağırlık	kg	0.71
Aksesuar girişi	5/16" - 24 UNF	
Zımpara tabanı Ø	mm	150
Zımpara hareketi*	mm	5
Dairesel hareketi*	mm	10
Bağlantı dişi	G 1/4"	
Hortum mesafesi min	mm	10
Emme adaptörü	mm	30

Aksesuarlar	Art.-Nr.	
Zımpara tabanı Ø 150 mm, 21 delikli / yumuşak	0586 600 015	
Zımpara tabanı Ø 150 mm, 21 delikli / Orta	0586 600 016	
Zımpara tabanı Ø 150 mm, 21 delikli / Sert	0586 600 017	
Basıncılı hava bağlantıları	0699 ...	
Toz emme için adaptör bağlantısı	0702 400 042	
Uygun kuru zımparaları	Cırt	Art.-Nr.
Useit® Superpad Ahşap	X	0581 203 ...
Useit® Superpad Otomotiv	X	0581 303 ...
Kuru zımpara Ahşap	X	0583 552 ...
Kuru zımpara SPS (Silisyum)	X	0582 552 ...
Red Perfect®	X	0581 353 ...

* Not: Dairesel hareket = 2 x Zımpara hareketidir. Kullanılan terimler her zaman aynı değildir.