

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP H 18-MA COMPACT



Akülü darbeli matkap beton, taş ve duvar gibi malzemelerde delme işlemi yanı sıra hafif kırma işleri için de uygundur. Ø 6-10 mm çapındaki delme işleri için idealdir.

Neredeyse hiç yormaz

Kompakt tasarımı sayesinde yalnızca 2,6 kg' dır

Aşınmaya dirençli, kömürsüz motor

Daha yüksek enerji verimi sayesinde tek şarjla daha uzun süre kullanım

Çok yönlü kullanım

İlave kırıcı fonksiyonu

LED aydınlatma

Çalışma alanını en iyi şekilde aydınlatmak için

4.0 Ah Li-Ion akü

Lityum-İyon teknolojisi sayesinde hafif ancak yüksek performanslı ve uzun ömürlü akü

Nominal voltaj	18 V/DC
Min./Maks. Rölanti hızı	0-1400 /devir/dakika
Min./Maks. Darbe hızı	0-4550 /devir/dakika
Darbe enerjisi	1,7 J
Mandren girişi	SDS-Plus uyumlu
Akü ile birlikte makine ağırlığı	2,6 kg

Art.-Nr.	5700 502 02	5700 502 4
Amb./Ad.	1	1
Teslimat kapsamı	Aküsüz, ek aksesuarlar olmadan	2 x 4 Ah Akü; aksesuarlarla birlikte

Teslimat Kapsamı Art.-Nr.	Tanım	Art.-Nr.	Adet
5700 502 02	İlave tutma sapı	0706 675 037	1
	H 18-A COMPACT için iç çanta	5800 502 955	1
	Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	5581 011 000	1
5700 502 4	SDS-Plus uyumlu Duo-S Vario Darbeli Matkap Ucu 6 mm	0648 556 016	1
	SDS-Plus uyumlu Duo-S Vario Darbeli Matkap Ucu 8 mm	0648 558 016	1
	SDS-Plus uyumlu Duo-S Vario Darbeli Matkap Ucu 10 mm	0648 551 016	1
	Bakım Spreyi	0893 051 702	1
	AL 30-CV-LI Hızlı şarj cihazı	0700 816	1
	LI-CV-18 V 4 Ah Akü	0700 916 532	2
	İlave tutma sapı	0706 675 037	1
	H 18-A COMPACT için iç çanta	5800 502 955	1
	ORSY Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	5581 011 000	1

Ek ürünler	Art.-Nr.
LI-CV 18 V Power Paket, şarj cihazı ve 2 adet 2 Ah akü ile birlikte	5703 500 220
LI-CV 18 V Power Paket, şarj cihazı ve 2 adet 5 Ah akü ile birlikte	5703 500 250
Toz emme tertibatı BSA 50	5708 203 100