

Basıncı Hava Armatürleri için Bağlantı Olanakları

Spiral hortum

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
6 x 8 mm	0699 916 8	1
9 x 12 mm	0699 919 12	

Bükülme korumalı dişli ağzlık

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4" - 6 x 8	0699 414 68	1
R 3/8" - 9 x 12	0699 438 912	

Hızlı kapatma rakoru

● İç diş

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 101 4	5
R 3/8"	0699 103 8	
R 1/2"	0699 101 2	

b) Çelik

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
G 1/4"	0699 101 41	3
G 3/8"	0699 103 81	
G 1/2"	0699 101 21	

c) Emniyet rakoru

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
G 1/4"	0699 150 14	3
G 3/8"	0699 150 38	
G 1/2"	0699 150 12	

Geçmeli nipel

● İç diş

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 201 4	5
R 3/8"	0699 203 8	
R 1/2"	0699 201 2	

b) Çelik

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 201 41	3
R 3/8"	0699 203 81	
R 1/2"	0699 201 21	

Hortum kelepçesi

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
8 x 12 mm	0539 58 12	1
10 x 16 mm	0539 510 16	

Basıncı hava hortumu

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
6 mm	0699 906 1	1
9 mm	0699 909 1	
13 mm	0699 901 31	

Başlıklı somun

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4" f. 6 mm	0699 516 14	5
R 1/4" f. 9 mm	0699 519 14	
R 3/8"	0699 516 38	
R 1/2"	0699 516 12	

Basıncı hava hortumu

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
6 mm	0699 906 1	1
9 mm	0699 909 1	
13 mm	0699 901 31	

Hortum kelepçesi

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
8 x 12 mm	0539 58 12	1
10 x 16 mm	0539 510 16	

Başlıklı somun

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4" f. 6 mm	0699 516 14	5
R 1/4" f. 9 mm	0699 519 14	
R 3/8"	0699 516 38	
R 1/2"	0699 516 12	

Hortum ağızlığı

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4" - 6 mm	0699 561 4	5
3/8" - 6 mm	0699 563 8	
1/2" - 6 mm	0699 561 2	
1/4" - 9 mm	0699 591 4	
3/8" - 9 mm	0699 593 8	
1/2" - 9 mm	0699 591 2	
1/2" - 13 mm	0699 513 12	

a) Piring

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 111 4	5
R 3/8"	0699 113 8	
R 1/2"	0699 111 2	

b) Çelik

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
G 1/4"	0699 111 41	3
G 3/8"	0699 113 81	
G 1/2"	0699 111 21	

c) Emniyet rakoru

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
G 1/4"	0699 151 14	3
G 3/8"	0699 151 38	
G 1/2"	0699 151 12	

Geçmeli nipel

● Dış diş

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 211 4	5
R 3/8"	0699 213 8	
R 1/2"	0699 211 2	

b) Çelik

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4"	0699 211 41	3
R 3/8"	0699 213 81	
R 1/2"	0699 211 21	

Hortum ağızlığı

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4" - 6 mm	0699 561 4	5
3/8" - 6 mm	0699 563 8	
1/2" - 6 mm	0699 561 2	
1/4" - 9 mm	0699 591 4	
3/8" - 9 mm	0699 593 8	
1/2" - 9 mm	0699 591 2	
1/2" - 13 mm	0699 513 12	

Çiftli nipel

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4"	0699 614 14	5
3/8"	0699 638 38	
1/2"	0699 612 12	

Dişli ağzlık

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/8" - 6 mm	0699 461 8	5
1/4" - 6 mm	0699 461 4	
3/8" - 6 mm	0699 463 8	
1/8" - 9 mm	0699 491 8	
1/4" - 9 mm	0699 491 4	
3/8" - 9 mm	0699 493 8	
1/2" - 9 mm	0699 491 2	
3/8" - 13 mm	0699 413 38	
1/2" - 13 mm	0699 413 12	

Hızlı kapatma rakoru

- Dış diş
- a) Piring
- b) Çelik
- c) Emniyet rakoru

Dişli ağzlık

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4" - 6 mm	0699 461 4	1
3/8" - 6 mm	0699 463 8	
1/4" - 9 mm	0699 491 4	
3/8" - 9 mm	0699 493 8	
1/2" - 9 mm	0699 491 2	
3/8" - 13 mm	0699 413 38	
1/2" - 13 mm	0699 413 12	

Diş sızdırmazlığı için PTFE Beyaz Bant Art.-Nr. 0985 030 165 kullanılmalıdır.

Redüksiyon nipel

Bağlantı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
R 1/4" - 1/8"	0699 818 14	1
R 3/8" - 1/4"	0699 814 38	
R 1/2" - 3/8"	0699 838 12	