

AKÜLÜ DARBELİ VIDALAMA MAKİNESİ ASS 18-1/2" HT



Yüksek torka sahip, ergonomik ve güçlü akülü darbeli vidalama makinesi. M 20'ye kadar vidalama işlemlerinde kullanılabilir.

Maks. 610 Nm tork

Maks. 610 Nm tork gerektiren lastik değiştirme işlemleri için uygun, ancak endüstriyel seri vidalamalar için uygun değildir.

Aşırı yük koruması

Makine ve aküde aşırı yüklenme ile oluşabilecek hasar riskini en aza indirir.

Optimum soğutma ile en yüksek performans

2 kutuplu motorlara göre 4 kutuplu motoru sayesinde daha iyi güç dağılımı ve optimum soğutma ile yüksek performans sağlar.

Hafif, yüksek performanslı ve tam deşarj etmeden de şarj edebilen akü teknolojisi

Lityum iyon teknolojisine sahip 5 amperlik iki akü ve hızlı şarj cihazıyla birlikte teslim edilir.

Akü şarj göstergesi

Pratik akü şarj göstergesi sayesinde kalan şarj seviyesi hakkında bilgi verir.

Art.-Nr.	0700 725 5
Amb./Ad.	1
Voltaaj	18 V/DC
Rolanti hızı min./maks.	0-1900 devir/dakika
Darbe sayısı min./maks.	0-2200 devir/dakika
Maks. sıkma torku (ağır vidalama durumu)	610 Nm
Maks. vida çapı	M20
Takım bağlantısı	1/2"
Makine ağırlığı akü ile birlikte	3,1 kg

Teslimat kapsamı	Tanım	Art.-Nr.	Adet
0700 725 5	Hızlı şarj cihazı AL 60-12/18-AS-II	0700 814	1
	LI-AS-18 V 5 Ah Akü	0700 913 734	2
	Çanta iç plastiği	0955 030 725	1
	ORSY® 200 Boş çanta	0955 702 1	1

Uygulama alanları:

Ahşap/sunta vidaları, matkap uçlu vidalar, alçıpan vidaları, somunlar, silindir başlı civatalar, ankraj vidalarının sıkma ve sökme işlemleri için uygundur.

Bilgi:

Darbeli vidalama makineleri, tork ayarlı değildir. Belli bir tork değeri gerektiren bağlantılar, darbeli vidalama makinesi kullanıldıktan sonra mutlaka tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir.