

SÄBELSÄGE



Hervorragend ausgestattete Säbelsäge mit Pendelhub, Vibrationsdämpfung und Sicherheitskupplung.

SBS 1300-VES
Art.-Nr. 0702 695 1

Pendelhub.

Wie bei einer Stichsäge kann für schnelle Sägeschnitte auch ein Pendelhub zugeschaltet werden.

Sicherheitskupplung.

Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.

Sägeblatt-Schnellwechselladung.

Für werkzeuglosen und schnellen Sägeblattwechsel.

Hubstange mit Spezialabdichtungen.

Schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.

Präzise Lagerung der Hubstange.

Das Sägeblatt hat wenig Spiel, dadurch sind genaue Schnitte möglich.

3 Jahre Gewährleistung.

Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Säbelsäge SBS 1300-VES	0702 695 X	1
Sägeblatt	0615 915 026	5
Leerkoffer aus Kunststoff	0955 702 695	1

Technische Daten	
Spannung	220-230 V / 50-60/Hz
Schutzklasse	□ / II
Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3.000 1/min
Hub	32 mm
Kabellänge	4 m
Gewicht	4,2 kg



1 Sägeblatt-Schnellwechselsystem:

Das Sägeblatt kann ohne zusätzliches Werkzeug eingespannt werden.

2 Pendelhub:

Ähnlich wie bei Stichsägen kann bei Bedarf eine Pendelung des Sägeblattes zugeschaltet werden. Dies ermöglicht einen deutlich schnelleren Sägefortschritt.

3 Drehzahlstellrad:

Die maximale Hubzahl kann auf die jeweilige Anwendung angepasst werden.

4 Vibrationsdämpfung:

Ein Gegenschwingelement reduziert die auftretenden Vibrationen direkt in der Maschine. Dadurch ist ein ruhiger und genauer Schnitt möglich.

5 Sicherheitskupplung:

Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.

6 Werkzeuglos verstellbarer Anschlag:

Durch Verstellung des Anschlags wird die gesamte Länge des Sägeblattes ausgenutzt.