


6KT.-HOLZSCHRAUBEN

Stahl verzinkt, blau passiviert						
Länge mm	Ø 10 mm SW 17 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 12 mm SW 19 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 16 mm SW 24 Art.-Nr.	VE/St.
30	0192 10 30	100/200				
40	0192 10 40	100	0192 12 40	50		
50	0192 10 50	50/100	0192 12 50	50		
60	0192 10 60	50/100	0192 12 60	50		
70	0192 10 70	50/100	0192 12 70	50	0192 16 70	25
80	0192 10 80	50/100	0192 12 80	50	0192 16 80	25
90	0192 10 90	25/100	0192 12 90	50	0192 16 90	25
100	0192 10 100	25/50	0192 12 100	25/50	0192 16 100	25
110	0192 10 110	25/50	0192 12 110	25/50		
120	0192 10 120	25/50	0192 12 120	50	0192 16 120	25
130	0192 10 130	25/50	0192 12 130	25/50	0192 16 130	25
140	0192 10 140	25/50	0192 12 140	50		
150	0192 10 150	50	0192 12 150	50	0192 16 150	25
160	0192 10 160	50	0192 12 160	50		
180	0192 10 180	50	0192 12 180	25/50	0192 16 180	25
200	0192 10 200	25	0192 12 200	25	0192 16 200	25
220	0192 10 220	25	0192 12 220	25	0192 16 220	25
240	0192 10 240	25	0192 12 240	25	0192 16 240	25
260	0192 10 260	25	0192 12 260	25	0192 16 260	25
280	0192 10 280	25	0192 12 280	25	0192 16 280	1/25
300	0192 10 300	25	0192 12 300	1	0192 16 300	1/25
320			0192 12 320	1	0192 16 320	1
340			0192 12 340	1	0192 16 340	1
360			0192 12 360	1		
380			0192 12 380	1		
400			0192 12 400	1		

ORSY®-lagerfähig

A2 								
Länge mm	Ø 6 mm SW 10 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 7 mm SW 12 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 8 mm SW 13 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 10 mm SW 17 Art.-Nr.	VE/St.
40	0193 6 40	100			0193 8 40	100		
45					0193 8 45	100		
50	0193 6 50	100			0193 8 50	100		
60	0193 6 60	100	0193 7 60	100	0193 8 60	100	0193 10 60	50
70	0193 6 70	100			0193 8 70	100	0193 10 70	50
80			0193 7 80	50	0193 8 80	100	0193 10 80	50
90							0193 10 90	25
100			0193 7 100	50	0193 8 100	50	0193 10 100	25

ORSY®-lagerfähig

Stahl thermisch verzinkt = feuerverzinkt					
Länge mm	Ø 7 mm SW 12 Art.-Nr.	VE/St.	Länge mm	Ø 7 mm SW 12 Art.-Nr.	VE/St.
60	0192 7 60	100	120	0192 7 120	100
70	0192 7 70	100	130	0192 7 130	100
80	0192 7 80	100	150	0192 7 150	100
90	0192 7 90	100	170	0192 7 170	100
100	0192 7 100	100	190	0192 7 190	100
110	0192 7 110	100			

ORSY®-lagerfähig

Sechskant-Holzschrauben und Kunststoff-Pilzdichtungen werden fast ausschließlich zum Befestigen von Wellernit-Platten auf Holzbindern verwendet. Feuerverzinkte Schrauben haben eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Die Dicke der Zinkschicht ist bis zu zehnmal stärker als bei galvanisch aufgetragenen Überzügen. Die herstellbedingte Rauheit der Oberfläche ist ein Anzeichen für guten Schutz und größere Dicke der Zinkschicht.