

## MIG/MAG-SCHUTZGAS-SCHWEISSBRENNER

**MB 25 AK**



**Luftgekühlt, mit BIKOX® Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2**

**Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau**

- Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
- Das Original-BIKOX®-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
- Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
- Passend für MM 230/CuSi 150, nur bedingt für MM 300 (nutzbar bis 230 A)

Bezeichnung	Art.- Nr.	VE/St.
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett, 3 m lang	<b>0984 260 130</b>	1
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett, 4 m lang	<b>0984 260 140</b>	
Taster, Ergogriff	<b>0984 160 265</b>	
Brennerhals	<b>0984 260 17</b>	
Düsenstock	<b>0984 260 18</b>	2
Stromdüse, Ø 0,8 mm	<b>0984 260 108</b>	5
Stromdüse, Ø 1,0 mm	<b>0984 260 110</b>	
Stromdüse, Ø 1,2 mm	<b>0984 260 112</b>	
Stromdüse für Alu-Draht, Ø 0,8 mm	<b>0984 260 115</b>	
Stromdüse für Alu-Draht, Ø 1,0 mm	<b>0984 260 116</b>	
Stromdüse für Alu-Draht, Ø 1,2 mm	<b>0984 260 117</b>	3
Gasdüse konisch	<b>0984 260 14</b>	
Gasdüse zylindrisch	<b>0984 260 16</b>	
Punktgasdüse	<b>0984 260 15</b>	2
Haltefeder	<b>0984 260 13</b>	5

Technische Daten nach EN 60974-9	
Belastungen	230 A CO <sub>2</sub> , 200 A Mischgas M 21 nach EN 439, 60% ED
Passende Draht-Ø	0,8-1,2 mm

Die Einzelteile des MB 25 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen

Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,2 mm

**Zusatzartikel:**  
**PTFE-Seelen**  
**für Aluminium-Schweißdraht**  
**Art.-Nr. 0984 300 05**  
**PTFE-Seelen**  
**für Edelstahl-Schweißdraht**  
**Art.-Nr. 0984 300 06**  
**Art.-Nr. 0984 300 07**