

ORSY® 10 ABROLLSYSTEM FÜR SCHLEIFGEWEBE

Abrollgerät groß, unbestückt



Inhalt:

- 1 x Halterung
- 1 x Spulenhalterung
- 10 x Stern, groß

Art.-Nr. 0956 109 0
VE/St. 1

Sterne groß,
Ø 75/250 mm

Art.-Nr. 0956 109 02
VE/St. 1

Spulenaufnahmehalterung

Art.-Nr. 0956 109 03
VE/St. 1

Art.-Nr. 0674 800 1 VE/St. 1

Bestückt mit		
Körnung	Breite mm	Länge m
40	30	19
60	30	21
80	30	25
120	30	28
180	30	28
240	50	28

Art.-Nr. 0674 800 6 VE/St. 1

Bestückt mit		
Körnung	Breite mm	Länge m
40	40	19
60	40	21
80	40	25
120	40	28
180	50	28
400	50	28

Art.-Nr. 0674 800 2 VE/St. 1

Bestückt mit		
Körnung	Breite mm	Länge m
40	50	19
60	50	21
80	50	25
240	50	28
320	50	28

Art.-Nr. 0674 800 3 VE/St. 1

Bestückt mit		
Körnung	Breite mm	Länge m
80	115	25
120	115	28
180	115	28

Schleifgeweberollen für Abrollsystem				
Körnung	Rollenbr. mm	Rollenl. m	Art.-Nr.	VE/St.
40	30	19	0674 830 40	1
60		21	0674 830 60	
80		25	0674 830 80	
100		26	0674 830 100	
120		28	0674 830 120	
180		28	0674 830 180	
240		28	0674 830 240	
320	28	0674 830 320		
400	28	0674 830 400		
40	40	19	0674 840 40	
60		21	0674 840 60	
80		25	0674 840 80	
100		26	0674 840 100	
120		28	0674 840 120	
180		28	0674 840 180	
240		28	0674 840 240	
320		28	0674 840 320	
400		28	0674 840 400	

Schleifgeweberollen für Abrollsystem				
Körnung	Rollenbr. mm	Rollenl. m	Art.-Nr.	VE/St.
40	50	19	0674 850 40	1
60		21	0674 850 60	
80		25	0674 850 80	
100		26	0674 850 100	
120		28	0674 850 120	
180		28	0674 850 180	
240		28	0674 850 240	
320	28	0674 850 320		
400	28	0674 850 400		
40	115	19	0674 899 40	
60		21	0674 899 60	
80		25	0674 899 80	
100		26	0674 899 100	
120		28	0674 899 120	
180		28	0674 899 180	
240		28	0674 899 240	
320		28	0674 899 320	
400		28	0674 899 400	