



Holzschrauben

DIN 95

**Linsensenkschrauben
mit Schlitz**

Messing

d ₁ mm	d ₂ mm	n mm	t mm
2	3,8	0,5	0,8-1
2,5	4,7	0,6	1 -1,2
3	5,6	0,8	1,2-1,45
3,5	6,5	0,8	1,4-1,7
4	7,5	1	1,6-1,9
4,5	8,3	1	1,8-2,1
5	9,2	1,2	2 -2,3
6	11	1,6	2,4-2,8
7	12,5	2	2,8-3,2
8	14,5	2	3,2-3,7

L x Ø mm	MS blank Art.-Nr.	MS verchromt Art.-Nr.	VE St.
3 x 10	0140 3 10	0146 3 10	200
3 x 12	0140 3 12	—	
3 x 16	0140 3 16	—	
3 x 20	0140 3 20	0146 3 20	
3 x 25	0140 3 25	0146 3 25	
3 x 30	0140 3 30	0146 3 30	
3 x 35	0140 3 35	0146 3 35	
3 x 40	0140 3 40	0146 3 40	
3 x 45	0140 3 45	—	
3,5 x 12	0140 35 12	—	
3,5 x 16	0140 35 16	0146 35 16	
3,5 x 20	0140 35 20	0146 35 20	
3,5 x 25	0140 35 25	0146 35 25	
3,5 x 30	0140 35 30	0146 35 30	
3,5 x 35	0140 35 35	0146 35 35	
3,5 x 40	0140 35 40	0146 35 40	
3,5 x 45	0140 35 45	0146 35 45	
3,5 x 50	0140 35 50	0146 35 50	
4 x 20	0140 4 20	0146 4 20	
4 x 25	0140 4 25	0146 4 25	
4 x 30	0140 4 30	0146 4 30	
4 x 35	0140 4 35	0146 4 35	
4 x 40	0140 4 40	0146 4 40	
4 x 45	0140 4 45	0146 4 45	
4 x 50	0140 4 50	0146 4 50	
4 x 60	0140 4 60	0146 4 60	
4 x 70	0140 4 70	—	

L x Ø mm	MS blank Art.-Nr.	MS verchromt Art.-Nr.	VE St.
4,5 x 25	0140 45 25	—	200
4,5 x 30	0140 45 30	0146 45 30	
4,5 x 35	0140 45 35	0146 45 35	
4,5 x 40	0140 45 40	0146 45 40	
4,5 x 45	0140 45 45	0146 45 45	
4,5 x 50	0140 45 50	0146 45 50	
4,5 x 60	0140 45 60	0146 45 60	
4,5 x 70	0140 45 70	—	
5 x 25	—	0146 5 25	
5 x 30	0140 5 30	0146 5 30	
5 x 35	0140 5 35	0146 5 35	
5 x 40	0140 5 40	0146 5 40	
5 x 45	0140 5 45	0146 5 45	
5 x 50	0140 5 50	0146 5 50	
5 x 60	0140 5 60	0146 5 60	
5 x 70	0140 5 70	0146 5 70	
5 x 80	0140 5 80	—	
5 x 100	0140 5 100	0146 5 100	
6 x 40	0140 6 40	0146 6 40	100
6 x 45	0140 6 45	0146 6 45	
6 x 50	0140 6 50	0146 6 50	
6 x 60	0140 6 60	0146 6 60	
6 x 70	0140 6 70	0146 6 70	
6 x 80	0140 6 80	0146 6 80	