

NUMMERNSCHILDSCHRAUBEN



0103 48 13



0103 56 16

- Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Kopf mit zusätzlicher Haftrille für Abdeckkappen

Abmessung mm	Art.-Nr.	VE/St.
4,8 x 13	0103 48 13	100/300
4,8 x 16	0103 48 16	
4,8 x 19	0103 48 19	
4,8 x 22	0103 48 22	
5,5 x 16	0103 56 16	100

ORSY®-lagerfähig

NUMMERNSCHILDSCHRAUBEN OPEL



0103 055 16

Abmessung mm	Opel Orig.-Nr.	Art.-Nr.	VE/St.
5,5 x 16	20 38 251	0103 055 16	100
5,5 x 19	20 38 253	0103 055 19	
5,5 x 25	20 38 261	0103 055 25	

ORSY®-lagerfähig

ABDECK- UND ZIERKAPPEN



0590 103



0590 10 6

Farbe	Außen-Ø mm	Kappenhöhe mm	Art.-Nr.	VE St.
Reinweiß	11,5	5	0590 103	100/ 500
Schwarz			0590 10 6	
Blau			0590 102	

ORSY®-lagerfähig

für Art.-Vornummer 0103

Werkstoff: Hochdruck-Polyäthylen

- Aufdrücken der Kappe nach dem Druckknopfprinzip
- Zusätzlich wirkungsvoller Rostschutz zur galvanischen Behandlung
- Wasser-, öl- und laugenbeständig
- Verhindern das Verschmutzen der Schraubenschlitze und ein Verletzen an den scharfkantigen Schraubenköpfen

NUMMERNSCHILDSCHRAUBEN-SORTIMENT



- 6 x 20 mm
- In einer Lagerbox Größe 3

Art.-Nr. 0964 210

VE/St. 1

Bestehend aus		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Schrauben	0210 46	500
Abdeckkappen schwarz	0590 132 3	100
Abdeckkappen weiß	0590 132 2	400

ORSY®-lagerfähig