

BOHRHAMMER



H 26-MLS

H 26-MLE



Leichte Bohrhämmer zum Normalbohren, Hammerbohren und auch leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk.

H 26-MLS

Art.-Nr. 0702 227 1

H 26-MLE

Art.-Nr. 0702 226 1

Einer der schnellsten Bohrhämmer in der 2-kg-Klasse.

Die Geschwindigkeit bei $\varnothing 6 - 16$ mm Bohrungen kann kaum von anderen 2-kg-Bohrhämmer überboten werden.

Leicht, kompakt und ergonomische Form.

Maschine liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.

Schlagstopp, Meißelfunktion, Rechts-Linkslauf und Gasgebeschalter.

Universell einsetzbar, z.B. zum Normalbohren in Metall und Holz oder auch zum leichten Korrekturmeißeln in Mauerwerk.

36-fach verstellbare Meißelposition.

Flachmeißel können je nach Arbeitsposition in die richtige Stellung gedreht werden.

Selbstabschaltende Kohlebürsten.

Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert.

3 Jahre Gewährleistung.

Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Nur H 26-MLS:

Wechselbare Werkzeugaufnahme (im Lieferumfang).

Schnelles Umrüsten für z.B. Metallbohrungen, ohne Verwendung eines Adapters.

Lieferumfang			
Bezeichnung	H 26-MLS Art.-Nr.	H 26-MLE Art.-Nr.	VE/St.
Bohrhammer H 26	0702 227 X	0702 226 X	1
Schnellspannbohrfutter	0702 226 001	-	1
Hammerbohrer SDS plus, $\varnothing 6,0 \times 160$ mm	0648 36 160		1
Hammerbohrer SDS plus, $\varnothing 8,0 \times 160$ mm	0648 38 160		1
Hammerbohrer SDS plus, $\varnothing 10,0 \times 160$ mm	0648 310 160		1
Wartungsspray, 100 ml	-		1
ORSY Bull® Maschinenkoffer	0955 330 0		1
Koffereinlage	0955 030 227		1

Technische Daten H 26-MLS / H 26-MLE	
Spannung	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II / II
Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0-4.000 1/min
Einzelschlagstärke	0-3,0 Joule
Spindelhalsh- \varnothing	50 mm
Sicherheitskupplung bei	28 Nm
Kabellänge	4 m
Gewicht H 26-MLS	2,9 kg
Gewicht H 26-MLE	2,7 kg

Bohrleistungen in Zahlen	
max. Bohr- \varnothing in Beton	26 mm
max. Bohr- \varnothing in Stahl	13 mm
max. Bohr- \varnothing in Holz	30 mm
Hohlbohrkronen in Mauerwerk	68 mm
Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung	6-16 mm
Bohrleistung in Beton mittlerer Härte ($\varnothing 8$ mm)	40 cm ³ /min.

Eigenschaften		
Bohrhammer	H 26-MLS	H 26-MLE
Wechselbohrfutter	✓	-
Meißelfunktion	✓	✓
Verstellbare Meißelposition	✓	✓
Rechts-Linkslauf	✓	✓
Schlagstopp für Normalbohren	✓	✓
Gasgebeschalter	✓	✓
Arretierknopf für Dauerbetrieb	✓	✓
Absaugung (Zubehör)	✓	✓

Bohrer und Meißel SDS plus Art.-Vorn. 0648