

TRIATHLON® GETRIEBE- UND HYDRAULIKÖLE

Getriebeöle



Triathlon® Getriebe- und Hydrauliköle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt.

- Hohe Produktsicherheit.
- Umfassende Herstellerfreigaben.

Bei Triathlon® Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz.

- Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller.

orange = vollsynthetisch

gelb = mineralisch

Beschreibung	Einsatzbereich	Freigaben	Empfehlungen	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
GEAR HYPOID 85W-90 Hochleistungs-Getriebeöl für Hypoidgetriebe mit großem Achsversatz, sowie für Verteiler-, Zwischen- und Nebenge triebe. Ebenso geeignet für nicht synchronisierte Handschaltgetriebe.	MINERALISCH Hochleistungsöl für Hypoidachsantriebe. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 5 MB-Freigabe 235.0, MAN 342 Typ M1, MIL-L 2105 D	ZF-TE-ML 16C / 17B / 19B / 21A	1 Liter	0897 485 901	1/6
				20 Liter	0897 485 903	1
				60 Liter	0897 485 904	1
				208 Liter	0897 485 905	1
GEAR HYPOID 75W-90 Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit einem breiten Einsatzbereich. Bietet hervorragenden Verschleißschutz, optimale Hochdruckeigenschaften, sowie hohen Korrosionsschutz.	VOLLSYNTHETISCH Optimal für hochbelastete Schalt-, Neben-, Transaxiale- und Hypoidgetriebe, in denen ein Schmierstoff nach API GL 5 gefordert ist. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 5 MIL-L-2105 C / D		1 Liter	0897 475 931	1/6
				20 Liter	0897 475 933	1
GEAR HYPOID 75W-140 Leistungsstarkes Hypoid-Getriebeöl mit höchstem Druckaufnahmevermögen. Bietet hervorragenden Verschleißschutz, optimale Alterungsbeständigkeit, sowie hohen Korrosionsschutz. Mindert Laufgeräusche und eignet sich bestens für lange Ölwechselintervalle.	VOLLSYNTHETISCH Optimal für schwerste Beanspruchungen, speziell in Achsantrieben mit und ohne Sperrdifferenziale, sowie in Nebenaggregaten. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 5 LS	BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192A, Scania STO 1:0, VME, ZF-TE-ML 05D / 12D / 16G / 21D	1 Liter	0897 475 141	1/6
				20 Liter	0897 475 143	1
GEAR 85W-90 Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit hohem Druckaufnahmevermögen. Wirkt verschleißhemmend und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit.	MINERALISCH Optimal für Getriebe, besonders Schaltgetriebe und Achsantriebe, in denen ein Öl gemäß der API GL 4 gefordert ist. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 4	MAN 341 Typ Z1, ZF-TE-ML 16A / 17A / 19A MIL-L 2105	60 Liter	0897 485 914	1
GEAR 80W Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit gutem Viskositäts-Temperaturverhalten. Wirkt verschleißhemmend und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit.	MINERALISCH Optimal für Handschaltgetriebe, Achsantriebe, kombinierte Schalt- und Achsgetriebe, sowie für Lenk- und Verteilergetriebe. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 4 MB-Freigabe 235.1, MAN 341 Typ Z2 / Typ E1, MIL-L 2105	ZF-TE-ML 17A	1 Liter	0897 480 001	1/6
				20 Liter	0897 480 003	1
				60 Liter	0897 480 004	1
GEAR 75W-90 Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit einem breiten Einsatzbereich. Mindert Laufgeräusche durch hervorragende Schmierung. Hoher Korrosions- und Verschleißschutz, sowie optimale Alterungsbeständigkeit.	VOLLSYNTHETISCH Optimal für hochbelastete Schalt-, Neben-, Transaxiale- und Hypoidgetriebe, in denen ein Schmierstoff nach API GL 4+ gefordert ist. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen.	API GL 4+ Ford ESD M2C 175-A	VW Norm 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A.	1 Liter	0897 475 921	1/6
				20 Liter	0897 475 923	1