

Handtacker



HT 34

Art.-Nr. 0714 834

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge.

- Lange Lebensdauer.
- Verstellbare Schlagkraft (Max. und Min.).
- Rückschlagfrei.
- Großes Magazin für 84 Klammern.
- Schnelle Beladung.
- Hohe Betriebssicherheit.

Anwendungsbereiche

Heften von weichem auf hartem Material, z. B. Deckenverkleidungen, Isoliermaterial, Plastikfolie, Teppichböden, Polsterbezüge usw. auf allen Holzarten.

Technische Daten

Magazinkapazität	84 Klammern
Klammerlänge	6 bis 14 mm
Klammern	Art.-Nr. 0480 140 ...
Gewicht	820 g



HT 53

Art.-Nr. 0714 853

Der Handtacker mit großer Schlagstärke für dünneres Material.

- Lange Lebensdauer.
- Bequeme Handhabung.
- Rückschlagfrei.
- Großes Magazin für ca. 156 Klammern.
- Einfache Beladung.
- Hohe Betriebssicherheit.

Anwendungsbereiche

Heften von Stoffen, Pappe, Kunststoff, Leder, Dichtungstreifen usw.

Technische Daten

Magazinkapazität	ca. 156 Klammern
Klammerlänge	6 bis 10 mm
Klammern	Art.-Nr. 0480 153 ...
Gewicht	310 g

Passende Klammern

HT 34

	Länge	Art.-Nr.	VE/St.	Menge Umkarton
	6 mm	0480 140 006	5000	100.000
	8 mm	0480 140 008		
	10 mm	0480 140 010		
	12 mm	0480 140 012		
14 mm	0480 140 014			

HT 53

	Länge	Art.-Nr.	VE/St.	Menge Umkarton
	6 mm	0480 153 006	5000	250.000
	8 mm	0480 153 008		