

INSTALLATIONSKANAL



- Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern.
- Halteklammern können verschoben und als Stoßverbinder eingesetzt werden.
- Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig.
- Fester, jedoch leicht aufrastbarer und lösbarer Deckelsitz.
- Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montagesschiene zur Aufnahme von Trennschienen.

Typ	Außenmaße Höhe x Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	VE/m
25 x 25	25 x 25	reinweiß	0973 625 25	72
25 x 25	25 x 25	lichtgrau	0973 625 251	72
25 x 40	27 x 40	reinweiß	0973 625 40	60
25 x 40	27 x 40	lichtgrau	0973 625 401	60
30 x 30	32 x 30	reinweiß	0973 630 30	70
30 x 30	32 x 30	lichtgrau	0973 630 301	70
40 x 40	40 x 40	reinweiß	0973 640 40	36
40 x 40	40 x 40	lichtgrau	0973 640 401	36

Typ	Außenmaße Höhe x Breite mm	Farbe	Kanal	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
40 x 60	40 x 57	reinweiß	0973 640 60 VE/m 36	0973 640 602 VE/St. 4	0973 640 604 VE/St. 4	0973 640 606 VE/St. 4	0973 640 608 VE/St. 10
		lichtgrau	0973 640 601 VE/m 36	0973 640 603 VE/St. 4	0973 640 605 VE/St. 4	0973 640 607 VE/St. 4	0973 640 609 VE/St. 10
60 x 60	61 x 57	reinweiß	0973 660 60 VE/m 24	0973 660 602 VE/St. 4	0973 660 604 VE/St. 4	0973 660 606 VE/St. 4	0973 660 608 VE/St. 10
		lichtgrau	0973 660 601 VE/m 24	0973 660 603 VE/St. 4	0973 660 605 VE/St. 4	0973 660 607 VE/St. 4	0973 660 609 VE/St. 10
60 x 90	61 x 90	reinweiß	0973 660 90 VE/m 16	0973 660 902 VE/St. 4	0973 660 904 VE/St. 4	0973 660 906 VE/St. 4	0973 660 908 VE/St. 10
		lichtgrau	0973 660 901 VE/m 16	0973 660 903 VE/St. 4	0973 660 905 VE/St. 4	0973 660 907 VE/St. 4	0973 660 909 VE/St. 10

Belegungstabelle							
Typ	25 x 25	25 x 40	30 x 30	40 x 40	40 x 60	60 x 60	60 x 90
ca. Anzahl NYM 3 x 1,5 mm ²	3	4	6	10	12	18	26

Zubehör Installationskanal			
Abbildung	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
	Trennschiene aus Hart-PVC zur Mehrfachaufteilung für LFK 60 x 60 und LFK 60 x 90 Lieferlänge: 2 m	0973 690 020	50 m
	Reiniger Typ 20 Nicht anlösendes Reinigungsmittel für Hart-PVC Inhalt: 1000 ml	0892 100 11	1