

FLACHRUNDSCHRAUBE

mit Vierkantansatz (Schlossschrauben)
DIN 603 (ISO 8677)

Nenn-∅	Länge l mm	Stahl 4.8 blank mit Mutter Art.-Nr.	VE/St.	Stahl 4.8, vz. blau passiviert mit Mutter Art.-Nr.	VE/St.	Stahl 8.8, vz. blau passi- viert o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.	A2 o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.	A4 o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.
M6	80	0223 06 80	200	0223 6 80	100	0223 96 80	200	0226 6 80	200	0076 6 80	200
M6	90	0223 06 90	100	0223 6 90	100	0223 96 90	50	0226 6 90	200	0076 6 90	200
M6	100	0223 06 100	100	0223 6 100	100	0223 96 100	100	0226 6 100	100	0076 6 100	200
M6	110	0223 06 110	100	0223 6 110	100			0226 6 110	200		
M6	120	0223 06 120	100	0223 6 120	100			0226 6 120	200	0076 6 120	200
M6	130	0223 06 130	100	0223 6 130	100						
M6	140			0223 6 140	100						
M6	150			0223 6 150	50						
M6	180			0223 6 180	50	0223 96 180	50				
M8	16			0223 8 16	200	0223 98 16	200	0226 8 16	100	0076 8 16	100
M8	20	0223 08 20	200	0223 8 20	200	0223 98 20	200	0226 8 20	100	0076 8 20	100
M8	25	0223 08 25	200	0223 8 25	200	0223 98 25	200	0226 8 25	100	0076 8 25	100
M8	30	0223 08 30	200	0223 8 30	200	0223 98 30	200	0226 8 30	100	0076 8 30	100
M8	35	0223 08 35	200	0223 8 35	200	0223 98 35	200	0226 8 35	100	0076 8 35	100
M8	40	0223 08 40	200	0223 8 40	200	0223 98 40	200	0226 8 40	100	0076 8 40	100
M8	45	0223 08 45	200	0223 8 45	200	0223 98 45	200	0226 8 45	100	0076 8 45	100
M8	50	0223 08 50	200	0223 8 50	200	0223 98 50	200	0226 8 50	100	0076 8 50	100
M8	55					0223 98 55	200			0076 8 55	100
M8	52			0223 8 52	200						
M8	55	0223 08 55	200	0223 8 55	200			0226 8 55	100		
M8	60	0223 08 60	200	0223 8 60	200	0223 98 60	200	0226 8 60	100	0076 8 60	100
M8	65	0223 08 65	200	0223 8 65	200	0223 98 65	200	0226 8 65	100		
M8	70	0223 08 70	100	0223 8 70	200	0223 98 70	100	0226 8 70	100	0076 8 70	100
M8	75	0223 08 75	100	0223 8 75	200	0223 98 75	100	0226 8 75	100		
M8	80	0223 08 80	200	0223 8 80	100	0223 98 80	100	0226 8 80	100	0076 8 80	100
M8	85	0223 08 85	100	0223 8 85	100						
M8	90	0223 08 90	100	0223 8 90	100	0223 98 90	100	0226 8 90	100	0076 8 90	100
M8	100	0223 08 100	100	0223 8 100	100	0223 98 100	100	0226 8 100	100	0076 8 100	100
M8	110	0223 08 110	100	0223 8 110	100	0223 98 110	100	0226 8 110	100		
M8	120	0223 08 120	100	0223 8 120	100	0223 98 120	100	0226 8 120	100	0076 8 120	100
M8	130	0223 08 130	100	0223 8 130	100			0226 8 130	50		
M8	140	0223 08 140	50	0223 8 140	50	0223 98 140	50	0226 8 140	100	0076 8 140	100
M8	150	0223 08 150	50	0223 8 150	50	0223 98 150	50	0226 8 150	100	0076 8 150	100
M8	160	0223 08 160	50	0223 8 160	50	0223 98 160	50			0076 8 160	25
M8	170			0223 8 170	50						
M8	180	0223 08 180	50	0223 8 180	50						
M8	200	0223 08 200	50	0223 8 200	50			0226 8 200	100		
M10	16							0226 10 16	200		
M10	20	0223 010 20	200	0223 10 20	100	0223 910 20	200	0226 10 20	50	0076 10 20	50
M10	25	0223 010 25	200	0223 10 25	100	0223 910 25	100	0226 10 25	50	0076 10 25	100
M10	30	0223 010 30	200	0223 10 30	100	0223 910 30	100	0226 10 30	50	0076 10 30	50
M10	35	0223 010 35	100	0223 10 35	100	0223 910 35	100	0226 10 35	50	0076 10 35	100
M10	40	0223 010 40	100	0223 10 40	100	0223 910 40	100	0226 10 40	50	0076 10 40	50
M10	45	0223 010 45	100	0223 10 45	100	0223 910 45	100	0226 10 45	50	0076 10 45	100
M10	50	0223 010 50	100	0223 10 50	100	0223 910 50	100	0226 10 50	50	0076 10 50	50
M10	55	0223 010 55	100	0223 10 55	100	0223 910 55	100	0226 10 55	50		
M10	60	0223 010 60	100	0223 10 60	100	0223 910 60	100	0226 10 60	50	0076 10 60	50