

ÖLBEIPROGRAMM



Handhebelfasspumpe

Selbstsaugende robuste Polypropylen-Handhebelpumpe

Eigenschaften:

- Geeignet zur Förderung von Motoröl, Dieselöl, Hydrauliköl, Kühlerfrostschutz, AdBlue.
- 2"-Fassanschluss.
- Sicherer Halt durch Arretierungsring.
- Teleskop-Pumprohr für 60-l- und 200-l-Fässer; variabel von 500-900 mm.
- Fördermenge: ca. 300 ml/Hub.

Art.-Nr. 0891 621

VE/St. 1

Adapter für Kunststofffässer

mit 2" Mauser-Grobgewinde

Art.-Nr. 0891 621 0

VE/St. 1

Adapter für Kunststoffkanister

mit Außengewinde

Art.-Nr. 0891 621 10

VE/St. 1

Schlauch für Adblue mit Abstellhahn

mit 2 Zoll Anschlussgewinde

Art.-Nr. 0891 621 900

VE/St. 1

Druckluftfaspumpe

Pneumatisch angetriebene doppelwirkende Pumpe für nicht aggressive Flüssigkeiten, Öle, Fließfette.

Eigenschaften:

- Druckluftsaug- und -druckpumpe mit 2"-Anschluss
- Druckverhältnis 1:3
- Min. Luftdruck 3 bar
- Max. Luftdruck 10 bar (darf auf keinen Fall überschritten werden!)
- Arbeitstemperaturen von 5°C bis 50°C (unter 10°C ist die Pumpleistung niedriger!)
- Min./max. Ausbringen: 1/25 l pro Minute
- Schlauchlänge: 3 m, 1/2"-Anschluss
- Digitales Messgerät mit LCD-Display (nicht eichfähig!)
- Maße des Pumprohrs: Ø 50 mm, Länge 930 mm
- Gesamthöhe/-gewicht: 1.230 mm, 8 kg

Art.-Nr. 0891 625

VE/St. 1