



Trockenschleifpapier Abrollsystem KPE/KPC

Abrollgerät

bestückt mit P 80, P 120, P 180

Art.-Nr. 0583 115

VE/St. 1

Abrollgerät

groß, mit 6 Sterne, unbestückt

Art.-Nr. 0956 109 0

VE/St. 1

Sterne

groß

Art.-Nr. 0956 109 02

VE/St. 1

Spulenaufnahme- halterung

Art.-Nr. 0956 109 03

VE/St. 1

Fixmaßstab 280

für ORSY 10

Art.-Nr. 0956 109 05

VE/St. 1

Einsatzbereich

- Hochleistungsschleifmittel für den Handschliff.
- Besonders für Holz, im Feinkorn auch für weichere Lacke, wie Wasserlacke geeignet.
- Hohe Schleifleistung und Standzeit durch Kunstharzbindung.

Ausführung der Schleifpapiere KPE+KPC

KPE-Qualität (Korundpapier E).

- Körnung: 40–100 Scheiben und Bögen
40–150 Rollenware.
- Papiergewicht/m² = 200–250 gr. = E-Papier.
- Kunstharzverbindung.
- Aluminiumoxid (Edelkorund).

KPC-Qualität (Korundpapier C).

- Körnung: 120–280 Scheiben, Bögen und Rollenware.
- Papiergewicht/m² = 105–115 gr. = C-Papier.
- Kunstharzverbindung.
- Aluminiumoxid (Edelkorund).

Rollenware KPE

Korn	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	VE St.
P 40	115	50	0583 115 41	1
P 60			0583 115 60	
P 80			0583 115 80	
P 100			0583 115 100	
P 120			0583 115 120	
P 150			0583 115 150	

Rollenware KPC

Korn	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	VE St.
P 120	115	50	0583 215 120	1
P 150			0583 215 150	
P 180			0583 215 180	
P 220			0583 215 220	
P 240			0583 215 240	
P 280			0583 215 280	