

ELEKTRONIK-HEISSLUFTGEBLÄSE



Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion.

HLG 2300-LCD
Art.-Nr. 0702 203 0

Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperaturregulierung.

HLG 2000
Art.-Nr. 0702 202 0

Robuste Keramikheizung.

Lange Lebensdauer,
geringe Stoßempfindlichkeit.

Leicht und ergonomisch.

Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.

3 Jahre Gewährleistung.

Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Nur HLG 2300-LCD:

LCD-Anzeige.

Ermöglicht das Abspeichern oft benutzter Einstellungen. Außerdem ist eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung möglich.

Lieferumfang		
Bezeichnung	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Heißluftgebläse HLG 2000	1	-
Heißluftgebläse HLG 2300-LCD	-	1
Reduzierdüse, Ø 9 mm	1	1

Technische Daten		
Bezeichnung	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Spannung	230 V / 50 Hz	
Schutzklasse	□ / II	
Leistung	2.000 W	2.300 W
Temperatur	50 - 600 °C	50 - 650 °C
Luftstrom	150, 300, 500 l/min.	150 - 500 l/min.
Kabellänge	4 m	
Gewicht	0,87 kg	0,95 kg



Mit dem Stellrad kann die Temperatur des Luftstroms gesteuert werden.



Die LCD-Anzeige ermöglicht ein exaktes Einstellen der Temperatur und Luftmenge. Zusätzlich sind vier Voreinstellungen gespeichert:

Stufe	Temperatur °C*	Stufe	Temperatur °C*
1	50	6	400
2	100	7	480
3	200	8	540
4	300	9	600
5	350	-	-

* Richtwerte

Programm	Temperatur °C	Luftmenge l/min.	Anwendung
1	250	350	Kunststoffrohre verformen
2	350	400	Kunststoff verschweißen
3	450	500	Lack entfernen
4	550	400	Weichlöten

Die Werte bei den Voreinstellungen können nach Belieben geändert werden.