

MÖBELSCHARNIER NEXIS

Technische Informationen:

Türauflagen bei verschiedenen Ta-Maßen und Grundplattenstärken der Scharniere mit Öffnungswinkeln von 100°–125° ohne Verstellung. Bei 170° ist die max. Verstellung bereits berücksichtigt.

Ta in mm	0 mm Kröpfung Eckanschlag Türauflage	8 mm Kröpfung Mittelwand Türauflage	15 mm Kröpfung Einliegender Anschlag Türauflage
Montageplatte H=0			
4,0	17,0	9,0	2,0
4,5	17,5	9,5	2,5
5,0	18,0	10,0	3,0
5,5	18,5	10,5	3,5
6,0	19,0	11,0	4,0
Montageplatte H=2			
4,0	15,0	7,0	0,0
4,5	15,5	7,5	0,5
5,0	16,0	8,0	1,0
5,5	16,5	8,5	1,5
6,0	17,0	9,0	2,0
Montageplatte H=4			
4,0	13,0	5,0	-2,0
4,5	13,5	5,5	-1,5
5,0	14,0	6,0	-1,0
5,5	14,5	6,5	-0,5
6,0	15,0	7,0	0,0
Montageplatte H=6			
4,0	11,0	3,0	-4,0
4,5	11,5	3,5	-3,5
5,0	12,0	4,0	-3,0
5,5	12,5	4,5	-2,5
6,0	13,0	5,0	-2,0
Montageplatte H=8			
4,0	9,0	1,0	
4,5	9,5	1,5	
5,0	10,0	2,0	
5,5	10,5	2,5	
6,0	11,0	3,0	
Montageplatte H=18			
4,0	-1,0		
4,5	0,5		
5,0	0		
5,5	0,5		
6,0	1,0		

