

FLEXEN® KÄLTEKAUTSCHUK PLUS

Lieferübersicht 2-m-Schläuche

Kupferrohr (Cu)		Stahlrohr (Fe)			Dämmschichtdicke 1			Dämmschichtdicke 2			Dämmschichtdicke 4		
Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m
6	4	-	-	-	7,0	5258 501 006	466	9,5	5258 502 006	288	-	-	-
8	6	-	-	-	7,0	5258 501 008	406	10,0	5258 502 008	240	-	-	-
10	8	1/8	10,2	6	7,5	5258 501 010	284	11,0	5258 502 010	192	15,5	5258 504 010	110
12	10	-	12,5	-	7,5	5258 501 012	234	11,0	5258 502 012	168	16,0	5258 504 012	100
15	10	1/4	13,5	8	8,0	5258 501 015	192	11,0	5258 502 015	144	17,0	5258 504 015	90
18	15	3/8	17,2	10	8,0	5258 501 018	168	11,5	5258 502 018	120	17,5	5258 504 018	72
22	20	1/2	21,3	15	8,5	5258 501 022	132	12,0	5258 502 022	96	18,0	5258 504 022	64
28	25	3/4	26,9	20	8,5	5258 501 028	96	12,5	5258 502 028	80	19,0	5258 504 028	50
35	32	1	33,7	25	9,0	5258 501 035	70	13,0	5258 502 035	60	19,5	5258 504 035	40
42	40	1 1/4	42,4	32	9,0	5258 501 042	60	13,5	5258 502 042	40	20,0	5258 504 042	32
-	-	1 1/2	48,3	40	-	-	-	13,5	5258 502 048	40	20,5	5258 504 048	24
54	50	-	54,0	-	-	-	-	13,5	5258 502 054	32	21,0	5258 504 054	24
57	50	-	57,0	-	-	-	-	13,5	5258 502 057	32	21,0	5258 504 057	20
-	-	2	60,3	50	-	-	-	14,0	5258 502 060	32	21,5	5258 504 060	20
64	-	-	63,5	-	-	-	-	14,0	5258 502 064	28	21,5	5258 504 064	18
70	-	-	70,0	-	-	-	-	14,0	5258 502 070	28	22,0	5258 504 070	16
76,1	65	2 1/2	76,1	65	-	-	-	14,0	5258 502 076	28	22,0	5258 504 076	16
89	80	3	88,9	80	-	-	-	14,5	5258 502 089	20	22,5	5258 504 089	12
108	100	-	108,0	-	-	-	-	14,5	5258 502 108	16	23,0	5258 504 108	10
-	-	4	114,3	100	-	-	-	15,0	5258 502 114	16	23,5	5258 504 114	10

Lieferübersicht 2-m-Schläuche selbstklebend

Kupferrohr (Cu)		Stahlrohr (Fe)			Dämmschichtdicke 1			Dämmschichtdicke 2			Dämmschichtdicke 4		
Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m
15	10	1/4	13,5	8	8,0	5258 601 015	192	11,0	5258 602 015	144	17,0	5258 604 015	90
18	15	3/8	17,2	10	8,0	5258 601 018	168	11,5	5258 602 018	120	17,5	5258 604 018	72
22	20	1/2	21,3	15	8,5	5258 601 022	132	12,0	5258 602 022	96	18,0	5258 604 022	64
28	25	3/4	26,9	20	-	-	-	12,5	5258 602 028	80	19,0	5258 604 028	50
35	32	1	33,7	25	-	-	-	13,0	5258 602 035	60	19,5	5258 604 035	40
42	40	1 1/4	42,4	32	-	-	-	13,5	5258 602 042	40	20,0	5258 604 042	32
-	-	1 1/2	48,3	40	-	-	-	13,5	5258 602 048	40	20,5	5258 604 048	24
54	50	-	54,0	-	-	-	-	13,5	5258 602 054	32	21,0	5258 604 054	24
-	-	2	60,3	50	-	-	-	14,0	5258 602 060	32	21,5	5258 604 060	20
76,1	65	2 1/2	76,1	65	-	-	-	14,0	5258 602 076	28	22,0	5258 604 076	16
89	80	3	88,9	80	-	-	-	14,5	5258 602 089	20	22,5	5258 604 089	12

Lieferübersicht Endlosschläuche

Kupferrohr (Cu)		Stahlrohr (Fe)			Dämmschichtdicke 1			Dämmschichtdicke 2		
Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Zoll	Außen- Ø mm	Nenn- weite DN	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m	Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	VE m
6	4	-	-	-	7,0	5258 701 006	76	9,5	5258 702 006	68
8	6	-	-	-	7,0	5258 701 008	74	10,0	5258 702 008	62
10	8	1/8	10,2	6	7,5	5258 701 010	70	11,0	5258 702 010	35
12	10	-	12,5	-	7,5	5258 701 012	60	11,0	5258 702 012	35
15	10	1/4	13,5	8	8,0	5258 701 015	55	11,0	5258 702 015	35
18	15	3/8	17,2	10	8,0	5258 701 018	40	11,5	5258 702 018	27
22	20	1/2	21,3	15	8,5	5258 701 022	32	12,0	5258 702 022	24
28	25	3/4	26,9	20	8,5	5258 701 028	27	12,5	5258 702 028	20

Lieferübersicht Endlosplatten

Dämm- dicke mm	Abmessung		Art.-Nr.	VE m ²
	Breite m	Länge m		
6	1	18	5258 800 006	18
10	1	10	5258 800 010	10
13	1	8	5258 800 013	8
19	1	6	5258 800 019	6
25	1	4	5258 800 025	4
32	1	3	5258 800 032	3

Lieferübersicht Endlosplatten selbstklebend

Dämm- dicke mm	Abmessung		Art.-Nr.	VE m ²
	Breite m	Länge m		
6	1	18	5258 800 106	18
10	1	10	5258 800 110	10
13	1	8	5258 800 113	8
19	1	6	5258 800 119	6
25	1	4	5258 800 125	4
32	1	3	5258 800 132	3