




AMO® III-SCHRAUBE Ø7,5 mm

55.1

Leistungsdaten				Typ 1	Typ 2	Typ 3
Dübeltyp				Typ 1	Typ 2	Typ 3
Feuerwiderstandsdauer Betonfestigkeitsklasse mindestens C20/25 und höchstens C50/60	Zentrische Zuglast	F30 [kN]		0,80	-	0,80
		F60 [kN]		0,55	-	0,55
		F90 [kN]		0,45	-	0,45
		F120 [kN]		0,40	-	0,40
	Quer- bzw. Schrägzug bis 30°	F30 [kN]		0,50	0,50	0,50
		F60 [kN]		0,50	0,50	0,50
		F90 [kN]		0,50	0,50	0,50
		F120 [kN]		0,50	0,50	0,50

Montagekennwerte			
minimaler Randabstand	Beton	c_{min} [mm]	50
	Kalksandstein, Vollziegel, Bims, Leichtbeton, Nadelholz		50
minimale Einschraubtiefe	Beton	h_{nom,min} [mm]	30
	Kalksandstein, Vollziegel		50
	Bims, Leichtbeton, Nadelholz		60
Bohrlochdurchmesser	Beton	d₀ [mm]	6,5
	Kalksandstein, Vollziegel, Bims, Leichtbeton		6,0
	Nadelholz		Kein Vorbohren notwendig
	Fensterrahmen		6,2
Bohrlochtiefe		h₁ [mm]	Einschraubtiefe + 10 mm + eventuell vorhandene Putzschicht

Dübelabmessungen																	
Gesamtlänge	l (mm)	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	152	182	212	252	302
TYP 1 Senkkopf mit AW®30 Kopfdurchmesser 12,0 mm  Geeignetes Anwendungsgebiet: Leichtes Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen	Art.-Nr. Stahl verzinkt, blau passiviert																
						0234 730 72	0234 730 82	0234 730 92	0234 730 102	0234 730 112	0234 730 122	0234 730 132	0234 730 152	0234 730 182	0234 730 212		
Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®25 Kopfdurchmesser 7,5 mm  Geeignets Anwendungsgebiet: Durch den kleinen Kopf ist ein Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten möglich. Passende Abdeckkappen: Art.-Nr. 0590 425 ...	Art.-Nr. Stahl verzinkt, blau passiviert																
									0234 825 102	0234 825 112	0234 825 122	0234 825 132	0234 825 152	0234 825 182	0234 825 212		
Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®30 Kopfdurchmesser 8,0 mm  Geeignetes Anwendungsgebiet: Vorzugsweise Anwendung in Betonuntergrund bei den Rahmenmaterialien Holz und Kunststoff	Art.-Nr. Stahl verzinkt, blau passiviert																
						0234 830 72	0234 830 82	0234 830 92	0234 830 102	0234 830 112	0234 830 122	0234 830 132	0234 830 152	0234 830 182	0234 830 212	0234 830 252	0234 830 302
Typ 3 Halbrundkopf mit AW®30 Kopfdurchmesser 12,5 mm  Geeignets Anwendungsgebiet: Formschöner Kopf, liegt sauber am Profil an. Verwendung von Abdeckkappen möglich. Passende Abdeckkappen: Art.-Nr. 0590 790 ...	Art.-Nr. Stahl verzinkt, blau passiviert																
		0234 930 32	0234 930 42	0234 930 52	0234 930 62	0234 930 72	0234 930 82	0234 930 92	0234 930 102	0234 930 112	0234 930 122	0234 930 132	0234 930 152	0234 930 182	0234 930 212		
Verpackungseinheit	VE [Stück]	200														100	