

MEISSELHAMMER



Achtung: Meißel nicht im Lieferumfang enthalten.

Meißelhammer für schwerste Arbeiten wie z.B. Durchbrüche und Abbrucharbeiten. Im praktischen Rollenkoffer für einfachen Transport.

MH 16-XE
Art.-Nr. 0702 575 1

Aktive Vibrationsdämpfung.
Reduzierung gesundheitsgefährdender Vibrationen. Ermöglicht lange Einsatzdauer und ermüdungsarmes Arbeiten.

Kraft für 13 Tonnen Abtrag täglich.
Sehr schneller Arbeitsfortschritt erspart Arbeitszeit und damit auch Geld.




Großdimensioniertes Hammerschlagwerk.
Bessere Kräfteverteilung und dadurch hohe Lebensdauer des Meißelhammers.

Robustes Gehäuse.
Ausgelegt für höchste Belastungen und Langlebigkeit.

3 Jahre Gewährleistung.
Auf Herstellungs- und Materialfehler.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Meißelhammer MH 16-XE	0702 575 X	1
Wartungsspray, 100 ml	-	1
Zusatzhandgriff	0708 575 082	1
Leerkoffer mit Rollen	0955 702 575	1

Technische Daten	
Spannung	230 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme	1.750 Watt
Leistungsabgabe	1.050 Watt
Schlagzahl bei Nennleistung	1.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	41 Joule
Kabellänge	4 m
Gewicht	16,5 kg
Werkzeugaufnahme Sechskant	30 mm
Abmaße L x B x H	760 x 255 x 165 mm

Meißel 30 mm – Sechskantaufnahme				
Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE St.
Spitzmeißel 	400	-	0647 061 400	1
Flachmeißel 		32	0647 062 400	1
Spatmeißel 		100	0647 063 400	1

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.



Die hohe Schlagkraft von 41 Joule verursacht auch starke Vibrationen. Diese werden jedoch zum Großteil durch den federnden Handgriff abgefangen.



Die praktischen Rollen am master Maschinenkoffer ermöglichen einen einfachen Transport trotz des hohen Gewichts.