

VAKU-ACRYL-SPACHTEL



Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
weiß	400	0892 600 21	1

Anwendungsgebiete:

Zum Füllen und für Flächenspachtelungen z.B. an Türblättern, Holzbalken, Tür- und Fensterrahmen und ähnlichem aus Holz, Metall, Gips- und Spanplatten.

Anwendung:

Vaku-Acryl-Spachtel wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. **Maximale Schichtdicke ca. 2 mm.** Saugende Untergründe, Stahluntergründe und unbehan-

delte Holzuntergründe müssen zuerst grundiert werden.

Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen intensiv entstauben.

Hinweis:

Nicht scheuerfest, deshalb nicht als Endbeschichtung zu empfehlen, muss grundiert oder überlackiert werden. Nur im Innenbereich verwendbar.

Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtelmasse auf Wasserbasis.

Verarbeitungsfertig

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Zeitersparnis
- Kein Härter erforderlich

Lackier- und schleifbar

Die Spachtelmasse ist mit sehr vielen Farben und Lacken überlackierbar.

Gute Haft- und Tragfähigkeit

Umweltschonend

- Lösungsmittelfrei
- Emissionsarm
- Geruchsarm



Technische Daten:	
Bindemittel/Lösemittel	Latex/Wasser
Füllstoff/Korngröße	weißer Dolomitmarmor max. 0,03 mm
pH-Wert	ca. 9
Haftfähigkeit	> 1,5 N/mm ²
Entflammbarkeit	keine (verbreitet und nährt kein Feuer)
Materialverbrauch	ca. 0,3 Liter/m ² bei Flächenspachtelung mit 0,3 mm Schichtdicke
Durhhärtung	4 mm pro Tag bei +20°C

Zusatzartikel:

Malerspachtel
Art.-Nr. 0695 940 ...

Japanspachtel
Art.-Nr. 0695 940 ...

Schleifklotz
Art.-Nr. 0899 700 321

Schleifpapier
Art.-Nr. 0584 ...

Feinstaubmaske FFP2S
Art.-Nr. 0899 121