

FUGEN- UND FLÄCHENSPACHTEL WLF



Farbe	Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
hellgrau	10	0892 600 15	1

Anwendungsgebiete:

Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipsplatten im Trocken- und Innenausbau, im Wand- und Deckenbereich sowie für den Innenputz bei Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Auch ideal für Oberflächenverspachtelungen.

Anwendung:

Fugen- und Flächenspachtel WLF wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Danach in die frische Spachtelmasse die Glasfaserbewehrungsstreifen

(Art.-Nr. 0992 500 01) einlegen und nachträglich nochmals überspachteln. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein.

Maximale Schichtdicke ca. 5 mm.

Beachten Sie die Gefahr von Verfärbungen durch z. B. Rost, Nikotin, Schalöl o. ä. Hier ist eine isolierende Grundierung erforderlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Fläche intensiv entstauben.

Hinweis:

Fugen- und Flächenspachtel WLF kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.

Fertiggemischte Leicht-Füll-Spachtelmasse für den Trocken- und Innenausbau mit Aluminiumsilikat-Mikrokugeln. Entspricht der EN 13963.

Leicht-Füllstoff

- Herausragende Füllkraft
- Hochviskos
- Geringes Volumengewicht
- Stabile Oberfläche

Verbrauchsfertig

- Leichte Anwendung
- Gleichmäßige Qualität
- Kein Mischwerkzeug erforderlich
- Kein Verschütten von Pulver und Wasser

Keine Rissbildung, da geringer Schwund

Hohe Geschmeidigkeit und gute Schleifbarkeit

Umweltschonend

- Lösungsmittelfrei
- Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden



Technische Daten:	
Bindemittel/Lösemittel	Latex/Wasser
Füllstoff/Korngröße	Aluminiumsilikat-Mikrokugeln und weißer Dolomitmarmor / max. 0,15 mm
Trockenzeit	ca. 2-3 Stunden/mm bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.
pH-Wert	ca. 9
Haftfähigkeit	> 1,3 N/mm ²
Entflammbarkeit	keine (verbreitet und nährt kein Feuer)
Materialverbrauch	Fugenspachtelung: ca. 1 Liter für 4-6 Laufmeter bei 2-3-facher Spachtelung. Flächenspachtelung: ca. 1 Liter/m ² bei 1 mm Schichtdicke.

Zusatzartikel:

Doppelblatt Flächenspachtel in Edelstahl

Art.-Nr. 0695 942 596 ...

Flächenspachtel mit Softhandgriff
Art.-Nr. 0695 942 590 ...

Drehgriffspachtel mit Bit
Art.-Nr. 0695 940 895

Glasfaserbewehrungsstreifen selbstklebend
Art.-Nr. 0992 500 001

Schleifgitterleinen P60 bis P240
Art.-Nr. 0585 600 ...