

Handfäustel

mit Kunststoffstiel

Mit stabilem 3-Komponenten-Hammerstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen

Deutsche Form nach DIN 6475

- Stabiler und handlicher Fäustel für höchste Beanspruchung.

Gew. g	L mm	Art.-Nr.	
1000	260	0714 734 510	1
1500	280	0714 734 515	



Handfäustel

Deutsche Form nach DIN 6475

- Mit doppelt geschweiftem Eschestiel.

Gew. g	L mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1000	260	0715 732 100	0715 735 01	1
1250	260	0715 732 125	0715 735 01	
1500	280	0715 732 150	0715 735 02	
2000	300	0715 732 200	0715 735 03	



Kupferhammer

Fäustelform

- Doppelt geschweiften Hickorystiel.

Gew. g	Art.-Nr.	
1000	0715 733 100	1



Vorschlaghammer

Deutsche Form nach DIN 1042

- Mit Eschestiel.

Gew. g	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
3000	0715 732 300	0715 735 300	1
4000	0715 732 400	0715 735 300	
5000	0715 732 500	0715 735 500	
6000	0715 732 600	0715 735 500	
8000	0715 732 800	0715 735 900	
10000	0715 732 900	0715 735 900	



Französischer Schreinerhammer

Deutsche Form nach DIN 5109

- Mit doppelt geschweiftem Eschestiel.

Gew. g	Form mm	Art.-Nr.	
230	22	0715 732 23	1
320	25	0715 732 32	
400	28	0715 732 40	

