

# INJEKTIONSSYSTEM W-VIZ/S, W-VIZ/A4, W-VIZ/HCR MIT INJEKTIONSMÖRTEL WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

23.1

**Injektionsmörtel BETONSPEZIALIST WIT-VM 100** (Temperatur im Verankerungsgrund  $\geq -5^{\circ}\text{C}$ ),  
**Injektionsmörtel WIT-EXPRESS** (Schnelle Aushärtung, Temperatur im Verankerungsgrund  $\geq -5^{\circ}\text{C}$ ):

## Gerissener und ungerissener Beton



Bezeichnung	Inhalt [ml]	Lieferumfang	ETA-Bewertung	Art.-Nr.	VE/St.
<b>1 WIT-VM 100</b>	150	Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben (zu verarbeiten mit einer Silikon-Auspresspistole)	ETA-04/0095	<b>0905 440 002</b>	1 12
<b>2 WIT-VM 100</b>	330	Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer		<b>0905 440 003</b>	1 12
<b>3 WIT-EXPRESS</b>	330	Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer		<b>0903 420 303</b>	1 12
<b>4 WIT-VM 100</b>	420	Mörtelkartusche 420 ml (koaxial) + 1 Statikmischer		<b>0905 440 004</b>	1 12

## Zubehörteile W-VIZ:

Bezeichnung	Passend für Mörtelkartusche	Art.-Nr.	VE/St.
Auspresspistole WIT, 330 ml	Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml	<b>0891 003</b>	1
Auspresspistole HandyMax, 330 ml		<b>0891 007</b>	1
Akku Auspresspistole, 330 ml	Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml	<b>0891 003 330</b>	1
Auspresspistole WIT, 420 ml	Koaxial (1:10): 420 ml	<b>0891 038 0</b>	1
Akku Auspresspistole, 420 ml	Koaxial (1:10): 420 ml	<b>0891 003 420</b>	1
Pneumatische Auspresspistole, 420 ml	Koaxial (1:10): 420 ml	<b>0891 004 420</b>	1
Statikmischer		<b>0903 420 001</b>	10
Mischerverlängerung - starr, WIT-MV 10 x 200 mm		<b>0903 420 004</b>	10
Mischerverlängerung - starr, WIT-MV 10 x 2000 mm		<b>0903 488 121</b>	20
Mischerverlängerung - flexibel, WIT-MV 10 x 2000 mm		<b>0903 488 123</b>	10