

# INFORMATION SÄBELSÄGEBLÄTTER

Material	Qualität	Art.-Nr.	VE/St.		Zahlteilung mm	Länge total mm	Dicke mm	
					und inch	und inch		
Metall	***	<b>0615 915 300</b>	1=3		3,0 8 tpi	150 6"	1,25	
		<b>0615 922 300</b>	1=3		3,0 8 tpi	225 9"	1,25	
	**	<b>0615 915 029</b>	1=5		2,5/3,2 8/10 tpi	150 6"	1,6	
		<b>0615 915 030</b> <b>0615 915 031</b>	1=5 1=25		1,7-3 8-14 tpi	150 6"	0,9	
		<b>0615 915 148</b>	1=5		1,4+1,8 14+18 tpi	150 6"	1,1	
		<b>0615 915 253</b>	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	150 6"	1,1	
		<b>0615 920 314</b>	1=5		1,4 18 tpi	200 8"	1,25	
		<b>0615 920 318</b> <b>0615 920 319</b>	1=5 1=25		1,8 14 tpi	200 8"	1,25	
		<b>0615 920 326</b> <b>0615 920 327</b>	1=5 1=25		1,8/2,6 10/14 tpi	200 8"	1,25	
		<b>0615 922 148</b>	1=5		1,4+1,8 14+18 tpi	228 9"	1,1	
		<b>0615 922 253</b>	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	228 9"	1,1	
		<b>0615 922 829</b>	1=5		2,5/3,2 8/10 tpi	228 9"	1,6	
		<b>0615 930 148</b>	1=5		1,4+1,8 14+18 tpi	305 12"	1,1	
		<b>0615 930 253</b>	1=5		2,5+3,2 8+10 tpi	305 12"	1,1	
		*	<b>0615 915 010</b>	1=5		1,0 24 tpi	150 6"	0,9
			<b>0615 910 014</b>	1=5		1,4 18 tpi	100 4"	0,9
			<b>0615 915 014</b> <b>0615 915 015</b>	1=5 1=25		1,4 18 tpi	150 6"	0,9
			<b>0615 915 018</b> <b>0615 915 019</b>	1=5 1=25		1,8 14 tpi	150 6"	0,9
			<b>0615 915 026</b>	1=5		1,8/2,6 10/14 tpi	150 6"	0,9
			<b>0615 922 814</b>	1=5		1,4 18 tpi	228 9"	0,9
<b>0615 922 818</b> <b>0615 922 819</b>	1=5 1=25			1,8 14 tpi	228 9"	0,9		