

WELNOX® REINIGUNGSGERÄT ICSS 300-P



Lieferumfang			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.	
WELNOX® Reinigungsgerät ICSS 300-P	-	1	
Ständer für Handgriff	0708 984 234	1	
Trageriemen	0708 984 230	1	
Handgriff	0708 984 232	1	
Stromkabel, schwarz, 2 m	0708 984 236	1	
Massekabel, rot, 2 m	0708 984 238	1	
Reinigungs-Set	0984 250 901	1	
Reinigungslösung für Edelstahl, 100 ml	0893 984 800	1	
ORSY® 200 Koffer	0955 253	1	
Bedienungsanleitung	-	1	

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Schutzart	IP 23
Abmessung	200 x 210 x 85 mm
Spannungsbereich	12-20-30 V AC/DC
Gerätgewicht	3,4 kg
Länge Netzkabel	3 m

Passendes Zubehör

Polier-Set

Art.-Nr. 0984 250 902

Signier-Set

Art.-Nr. 0984 800 01

Reinigungs-Set

Art.-Nr. 0984 250 901

Signier-Schablone

Kann über Sondereinkauf bestellt werden

Reinigungsgerät zum sofortigen elektrolytischen Beizen von WIG-Schweißnähten und zum Signieren oder Polieren von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen

Art.-Nr. 0702 353 550

VE/St. 1

- Sofortiges Beizen und Passivieren der WIG-Schweißnaht – keine mechanische Nachbehandlung nötig
- Keine Wartezeit auf die Reaktion wie beim Beizen (30–40 min.), dadurch höhere Produktivität und Reinigung der Schweißnaht
- Es werden keine gesundheits- und umweltschädlichen Dämpfe freigesetzt
- Überschüssige Reinigungslösung auf der Oberfläche kann einfach mit einem feuchtem Tuch entfernt werden
- Zusätzliche Funktion zum Signieren von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen
- Zusätzliche Funktion zum Polieren von Edelstahl. Glanzbildung ist abhängig von der Legierung des Edelstahls
- Entfernung von Wärmeeinflusszonen, leichten Verzunderungen und Flugrost
- 3 Jahre Gewährleistung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Achtung!

- Aluminium zum Polieren nicht geeignet
- Polier- und Signier-Set nicht im Lieferumfang des WELNOX® Reinigungsgerät ICSS 300-P enthalten

Anwendungsbeispiele

Apparatebau, Fassadenbau, Ladenbau, Aufzugsbau, Rohrleitungsbau, Brauereien, Edelstahl-Möbelbau, Großküchenhersteller, Schlossereien, Treppenbau.

