

# SÄBELSÄGE



**1.100 Watt starke und präzise Säbelsäge, für den Einsatz in Holz und Metall entwickelt.**

**SBS 1100-E**  
Art.-Nr. 5706 540 1

#### **Sicherheitskupplung.**

Falls das Sägeblatt blockiert verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.

#### **Sägeblatt-Schnellwechsellaufnahme.**

Für werkzeuglosen und schnellen Sägeblattwechsel.

#### **Hubstange mit Spezialabdichtungen.**

Schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.

#### **Präzise Lagerung der Hubstange.**

Das Sägeblatt hat wenig Spiel. Dadurch sind genaue Schnitte möglich.

#### **Gasgebeschalter.**

Für gefühvolles Ansägen und materialgerechtes Arbeiten.

#### **3 Jahre Gewährleistung.**

Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

| <b>Lieferumfang</b>       |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>        | <b>Art.-Nr.</b>     | <b>VE/St.</b> |
| Säbelsäge SBS 1100-E      | <b>5706 540 X</b>   | 1             |
| Sägeblatt                 | <b>0615 915 026</b> | 5             |
| Leerkoffer aus Kunststoff | <b>5806 540 999</b> | 1             |

| <b>Technische Daten</b> |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Spannung                | 220 - 230 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse            | □ / II                   |
| Leistungsaufnahme       | 1.100 Watt               |
| Leistungsabgabe         | 550 Watt                 |
| Leerlaufhubzahl         | 0 - 3.000 1/min          |
| Hub                     | 19 mm                    |
| Kabellänge              | 4 m                      |
| Gewicht                 | 3,2 kg                   |

**Erhältlich im Flottenmanagement  
ORSY®fleet.**