

## AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 12-A SOLID



**Langlebiger Akku-Bohrschrauber mit Li-Ion Akkutechnologie.**

**Im Koffer mit zwei Akkus, einem Ladegerät und bestückter Bitbox.  
Art.-Nr. 0700 683 2**

### Planetengetriebe aus Vollmetall

Das Getriebe verschleißt kaum und garantiert beste Kraftübertragung.

### Akkuschienensystem

Optimaler Halt und gute Stromübertragung für maximale Leistung.

### 3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler

**Erhältlich im Flottenmanagement  
ORSY®fleet.**

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St. Art.-Nr. 0700 683 2
Akku-Bohrschrauber BS 12-A solid	-	1
Bestückte Bitbox mit 8 Bits und einem Bithalter	-	1
Akku-SD 3,0 Ah Li-Ion	<b>0700 956 330</b>	2
Lüfter-Schnellladegerät AL 30-SD	<b>0700 888</b>	1
Koffereinlage	<b>0955 030 183</b>	1
Leerkoffer	<b>0955 330 0</b>	1

Technische Daten		
Spannung	Volt	12
Akku-Kapazität	Ah	3,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min <sup>-1</sup>	0-400/0-1.350
Bohrdurchmesser in		
Stahl max.	mm	13
Holz max.	mm	38
Drehmoment, max. (weicher/harter Schraubfall)	Nm	21/45
Schraubendurchmesser max	mm	8
Empfohlener Schraubdurchmesser	mm	6
Bohrfutterspannbacken	mm	1,5-13
Gewicht mit Ah-Akku	kg	2,2