

HOCHLEISTUNGS-GASGERÄT

G7



DIGA® WO-1/21 Combi
Art.-Nr. 0864 92 1

Komplett im Montagekoffer.

- Kombi-Gerät zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln 21° und Haftennägeln.
- Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen.
- Nahezu rückstoßfrei.
- Einfachste Handhabung.
- 30 Nägel bzw. 32 Haftennägel im 21°-Winkel im Magazin.
- 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler.

Kofferinhalt		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Ladegerät	0864 902	1
Akku	0864 903	2
Schutzbrille	0899 102 230	1
Betriebsanleitung	-	1
Gehörschutzstöpsel	0899 300 201	1

Passende Nägel

mit Gaskartusche
Art.-Nr. 0864 920 ... und 0864 922 ...

Passende Gaskartusche

Art.-Nr. 0864 900 200
Produkt G1.3

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	37,9 x 11,1 x 38,2 cm
Gewicht	3,5 kg
Magazinkapazität	30 Nägel
Akku für ca. 3.000 Setzvorgänge	6 V 1,5 Ah

Ersatzteil		
Nur folgendes Würth Originalersatzteil darf durch den Anwender gemäß der Betriebsanleitung DIGA® WO-1/21 Combi ausgetauscht werden:		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Ersatzluftfilter	0707 864 904	1
Maschinenkoffer, leer	0707 864 991	1
Ersatzfeder für Haftenvorsatz	0707 864 833	1
Haftenvorsatz 25/32 mm	0707 864 835	1

Ladezeit (Akku entladen) **ca. 150 min**
! Achtung!
 bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch **mindestens 24 h**

Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.