

WERKSTATTWAGEN



für die Autogasumrüstung

- Mobiler Autogas-Umrüstarbeitsplatz.
Hohe Flexibilität.
- Schneller Zugriff auf gängige Werkzeuge und Verarbeitungsmaterialien durch optimale Übersicht.
Reduzierung teurer Suchzeiten.
- Individuelle Erweiterungsmöglichkeiten durch reichhaltiges Zubehör (Haken und Halter optional erhältlich).

Art.-Nr. 0962 606 002

VE/St. 1

Inhalt:		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Handlampe LED	0827 940 130	1
Schalldämmplatten selbstklebend	0890 100 060	1
Bremsenreiniger	0890 108 7	1
Hohlraumversiegelung	0893 081	1
Sonde für Hohlraumversiegelung	0891 081	3
Rost Stop Grundierung	0890 191	1
Lecksuchspray	0890 27	1
Innenraumreiniger	0893 033	1
Rohrdicht	0893 577 050	1
Silikon-Sprühfett	0893 223	1
Unterbodenschutz (Wachs)	0892 078	1
Schraubensicherung	0893 243 025	1
Klebt und dichtet kombi, weiß	0893 236 110	1
Kabelbaum-Wickelschlauch	0771 00 90	25
Marderschutzrohr, NW 8,8 mm	0771 990 08	50
Marderschutzrohr, NW 10 mm	0771 990 10	10
Marderschutzrohr, NW 17 mm	0771 990 17	10
Kantenschutzprofil	0961 002 5	10
Einnietmutterzange (M5/M6/M8)	0948 800	1
Gummihammer	0715 734 08	1
Karosseriehammer	0715 74 20	1
Hammer 300 g	0715 731 30	1
Panzerklebeband	0992 381 50	1
4-adriges Kabel (1,5 mm ²)	0893 243 025	1

Inhalt Schubladen:			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.	Schub-laden-Nr.
Teppichmesser	0715 66 35	1	3
Bit Sortiment	0614 250 7	1	
Bit Sortiment	0614 250 2	1	
Kabelverbinder Ringzunge	0558 521 9	100	4
Flachstecksicherung 15 Ampere	0731 015	25	
Isolierband	0985 101	10	
Kabelband Kunststoffzunge	0502 161	100	5
Kabelband Kunststoffzunge	0502 141	100	
Kabelband Kunststoffzunge	0502 121	100	
Blindniete 5x12	0938 5 12	500	
Nieten Einnietmutterzange M5 (6k)	0948 305 12	100	
Nieten Einnietmutterzange M6 (6k)	0948 306 14	100	
Kabeltülle	0561 665 0	25	
Kabeltülle	0561 664 6	25	
Einohrschelle	0541 007 210	10	
Einohrschelle	0541 007 157	10	
Schlauchschele	0539 112 22	10	6
Schlauchschele	0539 116 27	50	
Rohrschelle (gummiert)	0542 8 12	50	
Rohrschelle (gummiert)	0542 8 15	50	
Rohrschelle (gummiert)	0542 10 12	50	
Rohrschelle (gummiert) 20 mm	0542 20 15	50	
Rohrschelle (gummiert) 25 mm	0542 25 15	50	
Sechskantschraube voll M10	0057 10 20	200	
Selbstschneidende Schrauben	0206 48 16	100	
Stopfmutter M12	0368 012	100	
Mutter M10	0317 10	100	
Stopfmutter M6	0368 06	100	
Mutter M6	0317 6	100	
Mutter M5	0317 5	100	
Federscheibe	0435 5	300	
Unterlegscheibe M10	0411 10 303	100	
Unterlegscheibe M12	0411 12 40	100	
Karosseriescheibe M6	0416 6	300	
Scheibe	0407 6	300	
Sortiment Gewindebohrer	0964 961 7	1	8
Gaslötkolben	0984 990 100	1	
Butangas	0893 250 001	1	
Schrumpfschlauch, ID 6,4 mm	0771 806 4	5	
Schrumpfschlauch, ID 9,5 mm	0771 809 5	5	
Schrumpfschlauch, ID 19,0 mm	0771 819 0	5	
Akku-Schrauber, klein	0700 662 2	1	

Inhalt Schubladen:			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.	Schub-laden-Nr.
Bohrer 20 cm	0625 200 030	1	1
Schweißpunktbohrer	0710 006 6	1	
Bohrer 5 mm lang	0627 005 245	1	
Sacklochbohrer M6	0653 091 01	1	
Aufnahme von Einnietmutterzange	0948 800	div.	
Stufenbohrer	0694 123 630	1	
Entgrater	0714 91 20	1	
Lochsäge 52 mm	0632 52	1	
Lochsäge 54 mm	0632 54	1	
Rohrschneider	0714 551 116	1	
Aufnahme Lochsäge	0632 02	1	2
Rohrbiegezange	0714 05 011	1	
Blechscher links	0714 03 01	1	
Blechscher rechts	0714 03 02	1	
Achsmanschettenzange	0714 546 23	1	
Schlauchschiellenzange starr	0714 577 111	1	
Schlauchschiellenzange flexibel	0714 577 112	1	
Wasserpumpenzange	0714 01 63	1	
Abisolierzange	0714 01 50	1	
Seitenschneider elektronik	0714 01 51	1	
Spitzzange lang	0714 01 57	1	3
Spitzzange kurz	0714 01 59	1	
Schlauchklemme klein (Metall)	0989 911 922	1	
Schlauchscher	0855 20 02	1	
Set Abklemmzangen Kühlschränk	0714 601 931	1	
Kreuzschlitzschraubendreher lang	0613 262 2	1	
TX (20) Schraubendreher 25 mm	0613 464 20	1	
Schlitzschraubendreher lang	0613 261 04	1	
Bit Aufnahme lang	0614 176 729	1	
Mini-Bohrfutter	0713 92 04	1	
Magnet flexibel	0715 35 35	1	
Gewindebohrer Schneideisen lang	0715 42 04	1	
Schraubendr. Schlauchschele 6 mm	0613 286 06	1	
Schraubendr. Schlauchschele 7 mm	0613 286 07	1	
Handentgrater	0713 421 510	1	

