

BITSORTIMENT



Art.-Nr. 0614 250 300

VE/St. 1

Umfangreiches 1/4" Bitsortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits in kurzer und langer Ausführung.

- Ein Großteil der Bits sind für Sicherheitschrauben. Wird überall dort eingesetzt, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll.
- Lieferung inklusive zwei Bitadapter und einem Schraubhaken.
- Die Lösung für nahezu alle Schraubfälle.
- In der praktischen Metallkassette mit Schaumstoffeinlage für alle handgeführten- bzw. maschinellen Bits.

Anwendungsbereiche:

Öffentliche Einrichtungen, Kfz und Motorradbereich, Sanitärbereich, Baubranche, Elektro und Elektronikbereich, Maschinenbereich.

Abb.	Bezeichnung	Abtrieb	Länge mm	Art.-Nr.	St.
	AW®	10	25	0614 511 0	1
	AW®	20	25	0614 512 0	2
	AW®	25	25	0614 512 5	1
	AW®	30	25	0614 513 0	1
	AW®	40	25	0614 514 0	1
	Schlitz	0,6 x 4,5 mm	25	0614 175 652	1
	Schlitz	0,8 x 5,5 mm	25	0614 175 653	1
	Schlitz	1,2 x 6,5 mm	25	0614 175 655	1
	Schlitz	1,2 x 8 mm	25	0614 175 656	1
	PH	0	25	0614 176 270	1
	PH	1	25	0614 176 274	2
	PH	2	25	0614 176 461	3
	PH	3	25	0614 176 648	1
	PZ	0	25	0614 176 640	1
	PZ	1	25	0614 176 651	2
	PZ	2	25	0614 176 652	3
	PZ	3	25	0614 176 653	1
	TX	8	25	0614 310 8	1
	TX	10	25	0614 311 0	1
	TX	15	25	0614 311 5	1
	TX	20	25	0614 312 0	1
	TX	25	25	0614 312 5	1
	TX	27	25	0614 312 7	1
	TX	30	25	0614 313 0	1
	TX	40	25	0614 314 0	1
	TX	45	25	0614 314 50	1
	Innen-6-kant	2 mm	25	0614 176 92	1
	Innen-6-kant	2,5 mm	25	0614 176 925	1
	Innen-6-kant	3 mm	25	0614 176 93	1
	Innen-6-kant	4 mm	25	0614 176 94	1
	Innen-6-kant	5 mm	25	0614 176 95	1
	Innen-6-kant	6 mm	25	0614 176 96	1
	Innen-6-kant	1/4"	25	0614 176 963	1
	Innen-6-kant	7 mm	25	0614 176 97	1
	TX mit Bohrung	8	25	0614 352 608	1
	TX mit Bohrung	10	25	0614 352 610	1
	TX mit Bohrung	15	25	0614 352 615	1

Abb.	Bezeichnung	Abtrieb	Länge mm	Art.-Nr.	St.
	TX mit Bohrung	20	25	0614 352 620	1
	TX mit Bohrung	25	25	0614 352 625	1
	TX mit Bohrung	27	25	0614 352 627	1
	TX mit Bohrung	30	25	0614 352 630	1
	TX mit Bohrung	40	25	0614 352 640	1
	TX mit Bohrung	45	25	0614 352 645	1
	Klavenschlüssel	4 / 6 / 8 / 10	25	0614 250 302	4
	Dreiflügel	1 / 2 / 3 / 4	25	0614 250 303	4
	Torq	6 / 8 / 10	25	0614 250 304	3
	XZN	M4 / 5 / 6 / 8	25	0614 250 305	4
	Innen-6-kant Zoll	1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16"	25	0614 250 306	4
	Ribe	M5 / 6 / 7 / 8	25	0614 250 307	4
	Innen-6-kant mit Bohrung	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm	25	0614 250 301	7
	Vierkant	1 / 2 / 3 / 4	25	0614 250 310	4
	Clutch	3/32" / 1/8" / 5/32"	25	0614 250 311	3
	Schlitz	0,8 x 5 mm	70	0614 175 662	1
	PH	1	70	0614 176 774	1
	PH	2	70	0614 176 775	1
	Dreiflügel	1	70	0614 176 301	1
	Dreiflügel	2	70	0614 176 302	1
	Klavenschlüssel	6	70	0614 176 406	1
	Klavenschlüssel	8	70	0614 176 408	1
	TX mit Bohrung	10	70	0614 371 0	1
	TX mit Bohrung	15	70	0614 371 5	1
	TX mit Bohrung	20	70	0614 372 0	1
	TX mit Bohrung	25	70	0614 372 5	1
	TX mit Bohrung	30	70	0614 373 0	1
	Fünfstern mit Bohrung	20	70	0614 176 420	1
	Fünfstern mit Bohrung	25	70	0614 176 425	1
	Fünfstern mit Bohrung	30	70	0614 176 430	1
	Schraubhaken		26	0614 176 400	1
	Bitadapter	1/4"	30	0614 176 680	1
	Bithalter magnetisch	1/4"	70	0614 176 702	1

