

# BOHRLEHRE



0688 191 300



0688 191 330

0688 191 313

## Universalbohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschlag

**Material:** Aluminium roh,

**Oberfläche:** glasperlengestrahlt

### Einfache Benutzung

- mit verschiedenen Einsätzen
- Individuell zusammenstellbar
- Einsätze austauschbar

### Universalbohrlehre

Für alle gängigen Drücker und Rosetten, für Schutzbeschläge und Schutzrosetten Gehärtete Bohrbuchsen

### Gute Bohrbuchsen

Alle Aufnahmen für alle Schlösser Einfacher Wechsel durch Gewindestift für Schlösser mit 72, 78 und 92 mm Entfernung.

### Bestellbeispiele:

(1) für Bohrlehre BB/WC 8 mm  
 Grundkörper: 0688 191 300\*  
 Aufsatz BB 72/8: 0688 191 313  
 Aufsatz WC 78/8: 0688 191 318

(2) für Bohrlehre Schutzbeschlag  
 Grundkörper: 0688 191 300\*  
 Langschild S 502: 0688 191 330

| Bezeichnung           | Aufnahme Entfernung in mm | Lochabstand in mm | Bohr-Ø in mm | Typ  | Art.-Nr.     | VE/St. |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------|
| Grundkörper Bohrlehre |                           |                   |              |  | 0688 191 300 | 1*     |
| BB/PZ Rosette         | 72                        | 38                | 6,5          | TD Polyamid, A10, A11  | 0688 191 310 |        |
|                       |                           |                   | 7            | TD ZD 2 bis ZD 9; A202 bis A207, ZD 300-ZD 304   | 0688 191 311 |        |
|                       |                           |                   | 7,5          | TD AL 120/30 bis AL210/30; A102-A 134, A402-A432, A705-A730 ZD 36, ZD 39, ZD 40, ZD 44, ZD 45, ZD Nuevo              | 0688 191 312 |        |
|                       |                           |                   | 8            | A302 bis A322; Blindrosette Edelstahl; A302 FS bis A305 FS; AL 302 FS bis AL 305 FS; Schutzrosette Alu und Edelstahl | 0688 191 313 |        |
| PZ Rosette            | 92                        | 38                | 8            | ZD 21-ZD 34, ZD41, ZD 42, ZD 46, Eventus; A502-A510  | 0688 191 320 |        |
| WC/Bad Rosette        | 78                        | 38                | 6,5          | TD Polyamid, A10, A11  | 0688 191 315 | 1**    |
|                       |                           |                   | 7            | TD ZD 1 bis ZD 9; A202 bis A207; ZD 300-ZD 304   | 0688 191 316 |        |
|                       |                           |                   | 7,5          | TD AL 120/30 bis AL 210/30, A102-A 134, A402-A432, A705-A730 ZD 36, ZD 39, ZD 40, ZD 44, ZD 45, ZD Nuevo             | 0688 191 317 |        |
|                       |                           |                   | 8            | A302 bis A322; Blindrosette Edelstahl; A502-A510 ZD 21-ZD 34, ZD41, ZD 42, ZD 46, Eventus                            | 0688 191 318 |        |
| Langschild            | 72/92                     | -                 | 6,5          | S 30   | 0688 191 322 |        |
| Kurzschild            |                           |                   | 8            | S 202, S 302-S 305   | 0688 191 323 |        |
|                       |                           |                   | 9            | S24  | 0688 191 326 |        |
| Langschild            | 72/92                     |                   | 10,5         | S 31/40/45   | 0688 191 328 |        |
|                       |                           |                   | 12,5         | S 502-S 505, S 33 bis S 35   | 0688 191 330 |        |

In VE enthalten:  
 \* Grundkörper, Aufnahmestifte 8 x 35 / 9 x 45 / 10 x 35 mit M6-Gewinde,  
 Aufnahmestifte 7 x 35 / 8 x 45 / 17 x 35 mit M4-Gewinde, Griff  
 \*\* der Grundkörper 0688 191 300 ist zwingend erforderlich und beim Bohrlehren-Einsatz nicht enthalten!

### Zusatzartikel:

! Bohrer Art.-Nr. 0625 ...  
 Türdrückergarnitur

? Rosettengarnitur, Profilzylinder  
 Sicherheitsbeschlag, Schutzrosetten