

P10 SCHNELLSCHLEIFPOLITUR PLUS



Pad Empfehlung:

Polierpad „grün“ oder „Lammfell“

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche des gewählten Polierpads gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf der Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck die

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
1 kg	Flasche	0893 150 010	1/5
0,25 kg	Flasche	0893 150 012	1/15
5 kg	Kanister	0893 150 015	1

Fläche bearbeiten, bis Schleifspuren bzw. Lackirritationen entfernt sind. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit P30 Anti-Hologramm-Politur Plus entfernen.

Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken.

Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid.

- Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad.
- Schleifriefen **ab Körnung P1500** lassen sich mühelos entfernen.

Feste Konsistenz.

- Kein Spritzen der Politur.
- Sparsam im Verbrauch.
- Geringe Staubentwicklung.
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen.

Manuell und maschinell verarbeitbar. Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen.

Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen.

Silikonfrei.

P20 HOCHGLANZPOLITUR PLUS



Pad Empfehlung:

Polierpad „Blau“ oder „Lammfell“

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche des gewählten Polierpads gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf der Stelle auflegen und Maschine starten.

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
1 kg	Flasche	0893 150 020	1/5
0,25 kg	Flasche	0893 150 022	1/15
5 kg	Kanister	0893 150 025	1

Mit bestimmtem Druck die Fläche bearbeiten, bis Schleifspuren bzw. Lackirritationen entfernt sind. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit P30 Anti-Hologramm-Politur Plus entfernen.

Medium-abrasive Hochglanzpolitur zur effizienten Lackaufbereitung.

Speziell abgestimmte Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid.

- Mittlere Abtragsleistung und sehr hoher Glanzgrad.
- Schleifriefen **ab Körnung P2000** lassen sich mühelos entfernen.

Feste Konsistenz.

- Kein Spritzen der Politur.
- Sparsam im Verbrauch.
- Geringe Staubentwicklung.
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen.

Manuell und maschinell verarbeitbar. Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen.

Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen.

Silikonfrei.

Zusatzartikel:

Mikrofasertuch

Art.-Nr. 0899 900 131 VE/St. 3

Polierschwämme

Art.-Nr. 0585 VE/St. 2/4