

## KESSELBAUSCHRAUBE

Gew.-Ø	Länge	Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)				Stahl blank			
		ISO 4017 Vollgewinde		ISO 4014 mit Schaft		ISO 4017 Vollgewinde		ISO 4014 mit Schaft	
		Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.
M10	16	0065 010 16	200						
M10	20	0065 010 20	200			0065 710 20	200		
M10	25	0065 010 25	200			0065 710 25	200		
M10	30	0065 010 30	200			0065 710 30	200		
M10	35	0065 010 35	100			0065 710 35	100		
M10	40	0065 010 40	100			0065 710 40	100	0065 810 40	100
M10	45	0065 010 45	100	0065 910 45	100	0065 710 45	100	0065 810 45	100
M10	50	0065 010 50	100	0065 910 50	100	0065 710 50	100	0065 810 50	100
M10	55	0065 010 55	100	0065 910 55	100	0065 710 55	100	0065 810 55	100
M10	60	0065 010 60	100	0065 910 60	100	0065 710 60	100	0065 810 60	100
M10	65			0065 910 65	100			0065 810 65	100
M10	70	0065 010 70	100	0065 910 70	100	0065 710 70	100	0065 810 70	100
M10	80	0065 010 80	100	0065 910 80	100	0065 710 80	50	0065 810 80	100
M10	90			0065 910 90	100	0065 710 90	50	0065 810 90	100
M10	100			0065 910 100	100	0065 710 100	50	0065 810 100	50
M10	110			0065 910 110	50			0065 810 110	50
M12	20					0065 712 20	100		
M12	25	0065 012 25	100			0065 712 25	100		
M12	30	0065 012 30	100			0065 712 30	100		
M12	35	0065 012 35	100			0065 712 35	100		
M12	40	0065 012 40	100			0065 712 40	100		
M12	45	0065 012 45	100	0065 912 45	100	0065 712 45	100		
M12	50	0065 012 50	100	0065 912 50	100	0065 712 50	100	0065 812 50	100
M12	55	0065 012 55	100	0065 912 55	100	0065 712 55	100	0065 812 55	100
M12	60	0065 012 60	100	0065 912 60	100	0065 712 60	100	0065 812 60	100
M12	65	0065 012 65	50	0065 912 65	50	0065 712 65	50	0065 812 65	50
M12	70	0065 012 70	50	0065 912 70	50	0065 712 70	50	0065 812 70	50
M12	75	0065 012 75	50	0065 912 75	50			0065 812 75	50
M12	80	0065 012 80	50	0065 912 80	50	0065 712 80	50	0065 812 80	50
M12	90	0065 012 90	50	0065 912 90	50	0065 712 90	50	0065 812 90	50
M12	100	0065 012 100	50	0065 912 100	50	0065 712 100	50	0065 812 100	50
M12	110			0065 912 110	50	0065 712 110	50	0065 812 110	50
M12	120			0065 912 120	50	0065 712 120	50	0065 812 120	50
M12	130			0065 912 130	50				
M12	140			0065 912 140	50				
M12	150			0065 912 150	50				
M12	160			0065 912 160	25				
M16	25	0065 016 25	50						
M16	30	0065 016 30	50			0065 716 30	50		
M16	35	0065 016 35	50	0065 916 35	50	0065 716 35	50		
M16	40	0065 016 40	50			0065 716 40	50		
M16	45	0065 016 45	50			0065 716 45	50		
M16	50	0065 016 50	50			0065 716 50	50	0065 816 50	50
M16	55	0065 016 55	50	0065 916 55	50	0065 716 55	50	0065 816 55	50
M16	60	0065 016 60	50	0065 916 60		0065 716 60	50	0065 816 60	25
M16	65	0065 016 65	25	0065 916 65	25	0065 716 65	50	0065 816 65	25
M16	70			0065 916 70	25	0065 716 70	50	0065 816 70	25

ORSY®-lagerfähig