

FLACHRUNDSCHRAUBE

mit Vierkantansatz (Schlossschrauben)
DIN 603 (ISO 8677)

Nenn- \varnothing	Länge l mm	Stahl 4.8 blank mit Mutter Art.-Nr.	VE/St.	Stahl 4.8, vz. blau passiviert mit Mutter Art.-Nr.	VE/St.	Stahl 8.8, vz. blau passi- viert o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.	A2 o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.	A4 o. Mutter Art.-Nr.	VE/St.
M12	200	0223 012 200	25	0223 12 200	25	0223 912 200	25	0226 12 200	10		
M12	220	0223 012 220	25	0223 12 220	25	0223 912 220	1				
M12	230	0223 012 230	25	0223 12 230	50						
M12	240	0223 012 240	25	0223 12 240	25	0223 912 240	1	0226 12 240	10		
M12	250			0223 12 250	10						
M12	260	0223 012 260	25	0223 12 260	25	0223 912 260	1				
M12	280			0223 12 280	25	0223 912 280	1				
M12	300	0223 012 300	25	0223 12 300	25	0223 912 300	1				
M12	320	0223 012 320	25	0223 12 320	25						
M12	330			0223 12 330	10						
M12	340			0223 12 340	25						
M12	360			0223 12 360	25						
M12	380			0223 12 380	25						
M14	100			0223 14 100	25						
M14	225			0223 14 225	25						
M16	35	0223 016 35	50	0223 16 35	50						
M16	40	0223 016 40	50	0223 16 40	50	0223 916 40	50				
M16	45	0223 016 45	50	0223 16 45	50			0226 16 45	50		
M16	50	0223 016 50	25	0223 16 50	50	0223 916 50	20	0226 16 50	50	0076 16 50	50
M16	55	0223 016 55	50	0223 16 55	25	0223 916 55	100				
M16	60	0223 016 60	50	0223 16 60	50	0223 916 60	50	0226 16 60	50	0076 16 60	50
M16	65	0223 016 65	25	0223 16 65	50						
M16	70	0223 016 70	25	0223 16 70	50	0223 916 70	50	0226 16 70	50		
M16	75					0223 916 75	50				
M16	80	0223 016 80	25	0223 16 80	50	0223 916 80	25	0226 16 80	50		
M16	85					0223 916 85	25				
M16	90	0223 016 90	25	0223 16 90	50	0223 916 90	25	0226 16 90	50		
M16	100	0223 016 100	25	0223 16 100	50	0223 916 100	50	0226 16 100	50	0076 16 100	50
M16	110	0223 016 110	25	0223 16 110	25						
M16	120	0223 016 120	25	0223 16 120	25						
M16	130	0223 016 130	25	0223 16 130	25						
M16	140	0223 016 140	25	0223 16 140	25			0226 16 140	50		
M16	150	0223 016 150	25	0223 16 150	25						
M16	160	0223 016 160	25	0223 16 160	25						
M16	180	0223 016 180	25	0223 16 180	25	0223 916 180	25				
M16	190			0223 16 190	25						
M16	200	0223 016 200	25	0223 16 200	25						
M16	220	0223 016 220	25	0223 16 220	10						
M16	240	0223 016 240	25	0223 16 240	10						
M16	260	0223 016 260	25	0223 16 260	10						
M16	280	0223 016 280	25	0223 16 280	10						
M16	300	0223 016 300	25	0223 16 300	10						
M16	320	0223 016 320	10	0223 16 320	10						
M16	340	0223 016 340	10	0223 16 340	10						
M16	350			0223 16 350	25						
M16	360			0223 16 360	10						
M16	380			0223 16 380	10						
M16	400	0223 016 400	10	0223 16 400	10						