

MOBILES UNIVERSAL-BÖRDELGERÄT

Für den universellen Einsatz,
auch direkt am Fahrzeug.



Art.-Nr. 0714 91 001

VE/St. 1

Satz 10-teilig

- Für Pkw-Brems- und Kupplungsleitungen.
- Anwendbar bei Kupfer-, Stahl- und Aluleitungen.
- Bördelarten: SAE (Konvex), DIN Bördel E, DIN (Konvex), DIN Bördel F, SAE/DIN (Doppelbördel).

Kompakt

- Leistungsfähige kleine Handhydraulik.
- Druckkraft von 2,5 t.
- Ermöglicht den Bördelvorgang direkt am Fahrzeug.

Kostensparend

- Werkzeuglose Verriegelung von Handhydraulik und Grundkörper.
- Spart zusätzliches Werkzeug und wertvolle Arbeitszeit.

Anwendungsfreundlich

- Einfaches Betätigen der Handhydraulik.

Sicher

- Präzise Fertigung der Spannbacken.
- Keine Riffelung auf der Backeninnen-seite. Dadurch wird die Beschichtung der Bremsleitung nicht beschädigt.

Kofferinhalt:		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Grundgerät	0714 91 011	1
Hydraulikeinheit	0714 91 100	1
Spannbacken-Satz 4,75 mm (3/16 Zoll)	0714 91 041	1
Spannbacken-Satz 5,00 mm	0714 91 042	1
Spannbacken-Satz 6,00 mm	0714 91 051	1
Bördeldorn DIN 4,75 + 5,00 mm	0714 91 191	1
Bördeldorn DIN 6,00 mm	0714 91 111	1
Bördeldorn SAE 4,75 + 5,00 mm – OP 1	0714 91 081	1
Bördeldorn SAE 6,00 mm – OP 1	0714 91 101	1
Bördeldorn SAE 4,75 + 5,00 + 6,00 mm – OP 2	0714 91 131	1

Anwendungstabelle für Dorne und Spannbacken:				
Typ	Außen Ø	Dorn- OP 1	- OP 2	Spannbacken
DIN (Konvex) DIN-Bördel F nur für metrische Überwurfmuttern	4,75 mm	0714 91 191		0714 91 041
SAE (Konvex) DIN-Bördel E	5,00 mm	0714 91 191		0714 91 042
	6,00 mm	0714 91 111		0714 91 051
SAE/DIN (Doppel) DIN-Bördel E	3/16 Zoll	0714 91 081		0714 91 041
	4,75 mm	0714 91 081	0714 91 131	0714 91 041
	5,00 mm	0714 91 081		0714 91 042
	6,00 mm	0714 91 101		0714 91 051