

UNIVERSALES HALTESYSTEM



Universales Haltesystem mit variabel einstellbarer Klemmbreite. Die Klemmbacken lassen sich auf der Profilschiene verschieben und arretieren.

Ein Haltesystem für diverse Klemmbreiten

Die Klemmbacken lassen sich stufenlos auf der Profilschiene verschieben und arretieren.

Hohe Belastung

Maximale Belastung pro Klemmbackenpaar 8 kg, statische Last.

Individuell erweiterbar

Klemmbackenpaare sind einzeln erhältlich. Profilschienen können auf Stoß aneinander geschraubt werden.

Beschreibung	Länge Profilschiene mm	Anzahl Klemmbackenpaare	Art.-Nr.	VE/St.
Profilschiene unbestückt	380	-	0960 060 001	1
	495	-	0960 060 002	
	1.028	-	0960 060 003	
	1.485	-	0960 060 004	
Profilschiene bestückt	380	2	0960 060 011	
	495	3	0960 060 012	
	1.028	6	0960 060 013	
	1.485	8	0960 060 014	
Klemmbackenpaar einzeln	-	1	0960 060 021	



1. Linke Klemmbacke durch kippen nach links auf der Schiene arretieren.



2. Rechte Klemmbacke an den einzuklemmenden Gegenstand heranschieben.



3. Rechte Klemmbacke durch Drehung des Fixierhebels um 90° arretieren.



4. Gegenstand ist fixiert.



Gegenstand durch leichten Zug nach oben entnehmen.

Anwendungen:

