

PREMIUM-FLIESENMEISSEL



Untergrundschonendes Design/optimaler Winkel



Länge mm	Breite mm	Art.-Nr. SDS-plus Aufnahmeschaft	Art.-Nr. SDS-max Aufnahmeschaft	VE St.
250	50	0648 855 250	-	1
380	50	-	0647 855 50	

Die effizienten Spezialisten mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel.

Einsatzbereiche:

Abschlagen von Fliesen, aber auch für leichtes Mauerwerk geeignet.

- Ergonomisches Blatt für eine optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden
- Optimales Ansetzen in Fugen
- Zeitsparender, da der Untergrund weniger beschädigt wird
- **Zusätzlich bei Ausführung mit SDS-plus Aufnahmeschaft:** 25 % größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite) für höhere Abtragsleistung
- Effizienter und schneller

PREMIUM-FLIESENMEISSEL – EXTRA BREIT



größere Blattbreite



Länge mm	Breite mm	Art.-Nr. SDS-plus Aufnahmeschaft	VE St.
165	75	0648 855 165	1

Der wendige Spezialist mit extra kurzem Schaft und extrem breitem Arbeitsblatt.

Einsatzbereiche:

Entfernen von Putz und Fliesen in schwierig zugängigen Ecken und bei engen Platzverhältnissen. Ideal für den Einsatz in Akkumaschinen.

- 80 % höhere Kapazität im Vergleich zu Standards
- Flexibel einsetzbar

BODENREINIGUNGSWERKZEUG



Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE/St.
270	117	0647 856 117	1

Einsatzbereiche:

Entfernen von Bodenbelägen wie: Fußboden- und Fliesenkleber, Farbe und andere Schichten.

Einsatz mit:

Werkzeughalter mit SDS-max Aufnahmeschaft, Länge 400 mm
Art.-Nr. 0647 856 004, VE/St. 1

