

## WERKSTATT-ZANGEN 2-FACH GETAUCHT

Ergonomischer und rutschfester Komfortgriff für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung



### KOMBIZANGE DIN ISO 5746



**Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel**

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: eingelegt

L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
160	6 1/4	2,5	1,8	<b>0715 01 574</b>	1
180	7	2,8	2,5	<b>0715 01 575</b>	1
200	8	3,0	2,5	<b>0715 01 576</b>	1

### KRAFT-KOMBIZANGE DIN ISO 5746



**Kraftoptimierte Zange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis extrem harter Drähte und Kabel**

Immense Kraftersparnis beim Schneiden durch optimales Hebelverhältnis

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: eingelegt

L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
200	8	3,8	2,7	2,2	<b>0715 01 579</b>	1

- Mittelharter Draht
- Harter Draht
- Piano-Draht