

















PRODUKTÜBERSICHT TIOMOS

Öffnungswinkel	Beschreibung	Voll aufliegend	Aufliegend	Halb aufliegend	Einliegend
110°	TIOMOS 110/45A • Für 45° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	TIOMOS 110/45E • Für 45° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
120°	TIOMOS 120/-15A • Für -15° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
120°	TIOMOS 120/-30A • Für -30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
120°	TIOMOS 120/-45A • Für -45° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
100°	TIOMOS 100 • Für Kühlschranktüren (Schlepptürtechnik) • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
125°	TIOMOS Mirro • Glas- und Spiegeltürscharnier zum Kleben • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	TIOMOS M9 • Für dünne Gehrung und Falztüren • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
Zubehör	Montageplatten für Tiomos Scharniere				
	Abdeckkappen/Scharnierarm/Scharniertopf				
	Öffnungsbegrenzer				
	Dübel und Befestigungsschrauben				
	TIPMATIC • Für grifflose Holztüren und Alurahmentüren • Verarbeitungstüren	