

# ASSY® 3.0 KOMBI

# ASSY®

d mm	l mm	lg mm	dh Antrieb	Art.-Nr. verzinkt, blau	VE/St.
12,0	100	60	6kt SW17 AW® 40	<b>0184 212 100</b>	50
	120	80		<b>0184 212 120</b>	
	140			<b>0184 212 140</b>	
	160	100		<b>0184 212 160</b>	
	180			<b>0184 212 180</b>	
	180	145		<b>0184 212 181</b>	
	200	100		<b>0184 212 200</b>	
	220	120		<b>0184 212 220</b>	
	240			<b>0184 212 240</b>	
	260			<b>0184 212 260</b>	
	280			<b>0184 212 280</b>	
	300			<b>0184 212 300</b>	
	320			<b>0184 212 320</b>	
	340	145		<b>0184 212 340</b>	
	360			<b>0184 212 360</b>	
	380			<b>0184 212 380</b>	
	400			<b>0184 212 400</b>	
	440			<b>0184 212 440</b>	
480	<b>0184 212 480</b>				

ORSY®-lagerfähig



ETA-11/0190

**ASSY® 3.0** Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).