

## HOCHLEISTUNGS-GASGERÄT



G1.4

**Komplett im Montagekoffer**

**DIGA® CS-2 POWER**  
Art.-Nr. 0864 90 2

- Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
- Nahezu rückstoßfrei
- Einfachste Handhabung
- 105 Joule Leistung
- Elektronische Einspritzung
- Magazin ohne Werkzeug wechselbar
- 40 Nägel im Magazin
- Für Nägel Länge 15 mm–40 mm mit Ø 2,6 mm, 3,0 mm und 3,7 mm
- Befestigungen auf Stahl, Beton und Vollmauerwerk möglich
- 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Kofferinhalt		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Ladegerät	0864 902	1
Akku	0864 903	2
Stößel	0707 865 111	1
Schutzbrille	0899 102 230	
Betriebsanleitung	-	
Gehörschutzstöpsel	0899 300 201	

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	435 x 124 x 365 mm
Gewicht	3,7 kg
Magazinkapazität lang/kurz	42 Nägel/22 Nägel
Akku für ca. 3.000 Setzvorgänge	6 V 1,5 Ah

Ersatzteile		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Maschinenkoffer leer	0707 865 110	1
Kofferverschluss	0707 865 112	
Magazinschiene, kurz	0707 865 107	

### Passende Nägel

mit Gaskartusche  
Art.-Nr. 0864 950 ...  
Produkt G1.4.1–G1.4.3

### Passende Gaskartusche

Art.-Nr. 0864 900 500  
Produkt G1.3

**Erhältlich im Flottenmanagement  
ORSY®fleet.**

**Ladezeit (Akku entladen) ca. 120 min**  
**!Achtung!**  
**bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h**