

## HEIZKÖRPERPINSEL

### HEIZKÖRPERPINSEL



Größe/Breite (Zoll)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Borstenlänge sichtbar (mm)	Art.-Nr.	VE/St.
1,0	25	9	45	<b>0693 610 25</b>	1/12
1,5	35	9	49	<b>0693 610 35</b>	1/12
2,0	50	9	55	<b>0693 610 50</b>	1/12
2,5	60	9	55	<b>0693 610 60</b>	1/12
3,0	70	9	59	<b>0693 610 70</b>	1/12



#### Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

- Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität
- Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit
- Kaum Aufquellen im Wasser
- Beste Farbaufnahme und -abgabe
- Leichtläufigkeit des Pinsels
- Exaktes Beschneiden
- Erstklassiges Streichbild
- Edelstahlzwinge
- Unlackierter Holzstiel

#### Einsatzgebiete

- Geeignet bei schwer zugänglichen Stellen z. B. hinter Heizkörpern, in Ecken, Nischen und Wänden

### HEIZKÖRPERPINSEL PROFI



Größe/Breite (Zoll)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Borstenlänge sichtbar (mm)	Art.-Nr.	VE/St.
1,5	35	9	46	<b>0693 005 15</b>	1/10
2,0	50	9	52	<b>0693 005 20</b>	1/10
2,5	60	9	56	<b>0693 005 25</b>	1/10

#### Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

- Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von hoher Qualität
- Kaum Aufquellen im Wasser
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Gutes Streichbild
- Weißblechzwinge
- Unlackierter Holzstiel

#### Einsatzgebiete

- Geeignet bei schwer zugänglichen Stellen z. B. hinter Heizkörpern, in Ecken, Nischen und Wänden

### HEIZKÖRPERPINSEL PROFI



Größe/Breite (Zoll)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Borstenlänge sichtbar (mm)	Art.-Nr.	VE/St.
1,5	35	9	46	<b>0693 055 15</b>	1/10
2,0	50	9	52	<b>0693 055 20</b>	1/10
2,5	60	9	56	<b>0693 055 25</b>	1/10

#### Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

- Kräftige Borstenmischung aus reinen, hellen China- und Polyesterborsten von hoher Qualität
- Kaum Aufquellen im Wasser
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Gutes Streichbild
- Weißblechzwinge
- Unlackierter Holzstiel

#### Einsatzgebiete

- Geeignet bei schwer zugänglichen Stellen z. B. hinter Heizkörpern, in Ecken, Nischen und Wänden

### HEIZKÖRPERPINSEL ECONOMIC



Größe/Breite (Zoll)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Borstenlänge sichtbar (mm)	Art.-Nr.	VE/St.
1,5	35	9	45	<b>0693 051 15</b>	12
2,0	50	9	45	<b>0693 051 20</b>	12
2,5	60	9	49	<b>0693 051 25</b>	12

#### Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme sowie für Bitumen

- Reine helle Chinaborste
- Weißblechzwinge
- Unlackierter Holzstiel

#### Einsatzgebiete

- Geeignet für einfache Streifarbeiten